



PHILIPS  
LED  
Četverni reflektor  
Rivano

Nežna LED-svetilka,  
prijazna do oči  
Visokokakovosten  
material  
LED



50614/31/P0

## Prijetna LED-svetloba, ki je prijazna do oči

LED-reflektor Philips Rivano se čudovito zlije z opremo prostora v vašem domu. Razsvetli prostor z vgrajeno LED-sijalko, ki je prijetna za oči. Osvetlitvena izkušnja, ki nežno boža vaše čute.

### Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Uživajte v kakovostni in hkrati varčni LED-svetilki
- Svetloba takoj ob vklopu
- Topla bela svetloba vam pomaga ustvariti prijetno vzdušje
- Izdelana za udobje vaših oči
- Vgrajena LED-sijalka
- 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi
- Visoka svetilnost - 1720 lumnov
- Življenjska doba sijalke do 20 let uporabe

### Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek

- Dolgotrajen, visoko kakovosten material
- Nastavljiva glava reflektorja za popolno prilagodljivost
- Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo



# PHILIPS

# Značilnosti

## Varčna LED-svetilka

LED-svetilke v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips ali sijalko, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

## Takojšnja svetloba

Philipsovi LED-reflektorji takoj po vklopu zagotovijo polno svetilnost. Njihova žareča topla bela svetloba pa takoj prične ustvarjati prijetno in vabljivo vzdušje.

## Topla bela svetloba

Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno, živahnjšo svetlobo.

## Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

## Vgrajena LED-sijalka

Ta reflektor ima vgrajeno kakovostno LED-sijalko, ki zagotavlja optimalno svetilnost.

## 5-letna garancija

Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek ima tudi 5-letno garancijo, ki vam zagotavlja dolgotrajno uživanje v kakovostni svetlobi prav vsak dan.

## Visoka svetilnost – 1720 lumnov

Osvetlite svoj dom s kakovostno svetlobo

## Življenjska doba do 20 let

LED-svetilk vam ni treba menjavati tako pogosto kot druge svetlobne vire. S tem prispevate k manjši količini odpadkov in dolgoročno prihranite denar.

## Visokokakovosten material

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

## Enostavno nastavljanje glave reflektorja

Premična glava reflektorja je zasnovana tako, da usmeri svetlobo tja, kjer jo najbolj potrebujete.

## Idealno za poudarjeno osvetlitev

Moderna osvetlitev s tradicionalnim širokim kotom svetlobnega snopa (40 stopinj). Ta LED-reflektor je primeren tako za poudarjeno kot tudi splošno osvetlitev. Idealen je za uporabo v kuhinjah, dnevnih sobah in jedilnicah.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Osrednji predmet: Da

## Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Sodobno
- Tip: Reflektor
- Udobje oči: Da

## Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost: A
- +

## Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 18,2 cm
- Dolžina: 100,9 cm
- Neto teža: 1,360 kg
- Širina: 12 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

### Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 37 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1720 lm
- Tehnologija sijalke: LED, 24 V
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Število sijalk: 4
- Moč priložene sijalke: 4.3 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo

- Zaščitni razred: I – ozemljeno

### Dimenzije in teža embalaže

- SAP EAN/UPC – kos: 8718696170007
- EAN/UPC – ohišje: 8718696237939
- Višina: 60,6 cm
- Bruto teža SAP EAN (kos): 2,005 kg
- Teža: 2,005 kg
- Neto teža (kos): 1,360 kg
- Višina SAP (kos): 606,000 mm
- Dolžina SAP (kos): 172,000 mm
- Širina SAP (kos): 207,000 mm
- Širina: 17,2 cm
- Dolžina: 20,7 cm



Datum izdaje: 2019-08-10  
Različica: 0.457

© 2019 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)