

PHILIPS

Četverni reflektor Argenta


Hue White in barvna
svetloba

Sijalka LED GU10 priložena


Upravljanje z aplikacijo prek
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



50624/48/P7



Enostavna in pametna razsvetljava


Priredite prostor s sijalko Hue Argenta, ki zagotavlja vse odtenke bele svetlobe in več kot 16 milijonov barv. Idealna je za dnevno sobo ali spalnico. Uporabite Bluetooth za takojšnje upravljanje osvetlitve v enem prostoru ali jo seznanite z vmesnikom Hue Bridge za celoten nabor funkcij.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge


Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo



Preobrazite svoj dom z več kot 16 milijoni barv in v trenutku ustvarite pravo vzdušje za kateri koli dogodek. Z dotikom gumba lahko ustvarite slavnostno vzdušje za zabavo, spremenite dnevno sobo v kinodvorano, poudarite notranjo opremo z barvami in še veliko več.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vaša dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Aluminij
- Material: Kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Tip: Reflektor
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,293 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 24 cm
- Širina: 24 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 1.400 lm
- Življenjska doba do: 15.000 h
- Tehnologija sijalke: LED, 240 V
- Barva svetlobe: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Omrežno napajanje: 50-60 Hz
- LED: Da
- Vgrajen LED: Ne
- Število sijalk: 4
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 5.7 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 6 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: I – ozemljeno
- Zamenljivost svetlobnega vira: Svetlobni vir LED, ki ga lahko zamenja končni uporabnik
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 920 lm

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696171646
- Neto teža: 1,29 kg
- Bruto teža: 1,81 kg
- Višina: 208 mm
- Dolžina: 293 mm
- Širina: 293 mm
- Številka materiala (12NC): 915005762601



Datum izdaje: 2024-02-05
Različica: 0.732

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com