

PHILIPS

Trigubas taškinis
šviestuvas „Fugato“

„Hue White and color
ambiance“

Pridedama GU10 šviesos diodo
lemputė

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



50633/30/P7



Paprastas sumanus apšvietimas

Sukurkite idealią atmosferą naudodami „Hue Fugato“. Puikiai tinka kuriant atmosferinę ir tikslinę apšvietimą svetainėje ir miegamajame. Iš karto valdykite naudodami „Bluetooth“ viename kambaryje arba derinkite su „Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis visomis sumanaus apšvietimo ypatybėmis.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis

Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsijaudinusias mintis.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“

yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,886 kg
- Aukštis: 15,3 cm
- Ilgis: 19,5 cm
- Plotis: 19,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 050 lm
- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Lemputės technologija: LED, 240 V
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Lempučių skaičius: 3
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 5.7 W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 6 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 690 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696171547
- Grynas svoris: 0,89 kg
- Grynas svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 208 mm
- Ilgis: 293 mm
- Plotis: 293 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005761601



Išleidimo data:
2024-02-05
Versija: 0.733

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com