

PHILIPS

Fugato Viererspot schwarz

Hue White & Color
Ambiance

GU10 LED-Lampe enthalten


Bluetooth-Steuerung per App

Steuerung mit App oder
Sprache*

Nutze weitere Funktionen mit
der Hue Bridge



50634/30/P7



Einfaches, smartes Lichtsystem


Setze Dein Zuhause mit Hue Fugato in Szene. Der Spot verfügt über alle Weißtöne und mehr als 16 Millionen Farben. Er passt hervorragend in Dein Wohnzimmer oder Dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.

Einfaches, smartes Lichtsystem

- Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
- Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
- Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
- Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
- Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten
- Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen

Besonderheiten

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App



Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses. Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*



Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen



Verwandle Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandle Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.



Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.

Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten



Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen



Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Dimmbar mit Hue App und Schalter: Ja

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohn- und Schlafzimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Spot
- EyeComfort: Nein

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,151 kg
- Höhe: 15,3 cm
- Länge: 42,5 cm
- Breite: 8,0 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichtleistung von 4.000 K: 1.400 lm
- Nutzlebensdauer von bis zu: 15.000 Stunde(n)
- Lichttechnologie: LED, 240 V
- Lichtfarbe: 2000–6500 Hue White & Color Ambiance
- Netzstrom: 50–60 Hz
- LED: Ja
- LED integriert: Nein
- Anzahl Lichtquellen: 4
- Fassung/Sockel: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5.7 W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 6 W
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: I – Erdung
- Austauschbarkeit des Leuchtmittels: Von Endanwender auszutauschende LED-Lichtquelle
- Lichtleistung von 2.700 K: 920 lm

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 und höher, Android 10.0 und höher

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696171561
- Nettogewicht: 1,15 kg
- Bruttogewicht: 1,65 kg
- Höhe: 208 mm
- Länge: 143 mm
- Breite: 523 mm
- Material-Nummer (12NC): 915005761801



Ausstellungsdatum:
2024-02-04
Version: 0.436

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com