

PHILIPS

Spot quadruple Fugato

Hue White and
Color Ambiance

Comprend ampoule LED GU10

Commande Bluetooth via
l'application

Contrôle avec l'application ou la
voix*

Ajoutez un pont Hue Bridge
pour débloquer plus de
fonctionnalités



50634/31/P7



Éclairage intelligent aisé

Plantez le décor avec Hue Fugato, qui offre n'importe quelle nuance de blanc et une palette de 16 millions de couleurs. Parfait pour votre salon et votre chambre. Utilisez le Bluetooth pour un contrôle des luminaires instantané dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour bénéficier de toute l'étendue des fonctionnalités.

Éclairage intelligent

- Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
- Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix*
- Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
- Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
- Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
- Profitez de toutes les fonctionnalités d'éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Points forts

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth



Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison. Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.

Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix*



Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un appairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes



Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides



Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.

Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes



Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.

Profitez de toutes les fonctionnalités d'éclairage connecté grâce au Hue Bridge



Le Hue Bridge permet d'accéder aux fonctionnalités qui rendent l'éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d'un éclairage connecté jamais vu auparavant.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Cuisine
- Style: Des bureaux
- Type: Spot
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,151 kg
- Hauteur: 15,3 cm
- Longueur: 42,5 cm
- Largeur: 8,0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Flux lumineux à 4000 K: 1 400 lm
- Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
- Technologie d'ampoule: LED, 240 V
- Couleur de lumière: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Nombre d'ampoules: 4
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 5.7 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 6 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: I - mise à la terre
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse: Source lumineuse LED remplaçable par l'utilisateur final
- Flux lumineux à 2 700 K: 920 lm

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Application Philips Hue: IOS 15 et versions ultérieures, Android 10.0 et versions ultérieures

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696171554
- Poids net: 1,15 kg
- Poids brut: 1,65 kg
- Hauteur: 208 mm
- Longueur: 143 mm
- Largeur: 523 mm
- Code 12NC: 915005761701



Date de publication:
2024-02-09
Version: 0.737

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com