

# PHILIPS

Ferano-  
kaksoisspottivalaisin

LED

Silmiä miellyttävää LED-valoa

Laadukas materiaali

LED

musta



50652/30/P0



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips Ferano on LED-spottivalaisin, joka sulautuu kauniisti kotisi sisustukseen. Se valaisee tilan sisäänrakennetuilla LED-valoilla, jotka on suunniteltu ennen kaikkea mukavuutta ajatellen. Todella lempeä valaistus hemmottelee silmiäsi.

### Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Välitön kirkkaus heti
- Lämmin valkoinen valo auttaa luomaan mukavan tunnelman
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa
- Suuri 860 lumenin valovirta
- Lampun käyttöikä jopa 20 vuotta

### Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Säädetty spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

# Kohokohdat

## Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

## Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

## Lämmin valkoinen valo

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkea Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävää valoa.

## Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

## 5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestäväksi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

## Suuri 860 luuminen valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuilla valaisimilla

## Käyttöikä jopa 20 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

## Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

## Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

## Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: metalli

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädetty spotti: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Spottivalaisin
- EyeComfort: Kyllä

## Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): Built in LED

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 13,6 cm
- Pituus: 29,8 cm
- Nettopaino: 0,750 kg
- Leveys: 7,6 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 37 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 860 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: Kiinteä LED
- Lamppujen lukumäärä: 2
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.3 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696170038
- Nettopaino: 0,750 kg
- Bruttopaino: 0,828 kg
- Korkeus: 266,000 mm
- Pituus: 91,000 mm
- Leveys: 131,000 mm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005696201



Julkaisupäivä: 2023-11-08  
Versio: 0.799

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)