

# PHILIPS

Ferano-  
kolmoisspottivalaisin

LED

Silmää miellyttävää LED-valoa

Laadukas materiaali

LED



50653/30/PO



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips Ferano on LED-spottivalaisin, joka sulautuu kauniisti kotisi sisustukseen. Se valaisee tilan sisäänrakennetuilla LED-valoilla, jotka on suunniteltu ennen kaikkea mukavuutta ajatellen. Todella lempeä valaistus hemmottelee silmiäsi.

### **Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä**

- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Välitön kirkkaus heti
- Lämmin valkoinen valo auttaa luomaan mukavan tunnelman
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa
- Suuri 1 290 luumenin valovirta
- Lampun käyttöikä jopa 20 vuotta

### **Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon**

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

# Kohokohdat

## Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

## Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

## Lämmin valkoinen valo

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkea Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävää valoa.

## Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

## 5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestäväksi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

## Suuri 1 290 luuminen valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuilla valaisimilla

## Käyttöikä jopa 20 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

## Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

## Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

## Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: metalli

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädetty spotti: Kyllä
- Himmennettävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Spottivalaisin
- EyeComfort: Kyllä

## Tehonkulutus

- Energiatohokkuusmerkintä: Built in LED

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 13,6 cm
- Pituus: 26,8 cm
- Nettopaino: 1,080 kg
- Leveys: 26,8 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 37 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1290 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: Kiinteä LED
- Lamppujen lukumäärä: 3
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.3 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696170052
- Nettopaino: 1,080 kg
- Bruttopaino: 1,187 kg
- Korkeus: 206,000 mm
- Pituus: 126,000 mm
- Leveys: 201,000 mm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005696401

