

PHILIPS

„Ferano“ trigubas
taškinis šviestuvas

LED

Švelnios LED lemputės,
nevargina akių

Aukštos kokybės medžiagos

LED

juodas



50653/30/P0



Patogi šviesos diodų lemputė, kuri nevargina akių

„Philips LED Ferano“ taškinis šviestuvas sukurtas ne tik tam, kad puikiai tiktų Jūsų namams. Jis apšviečia erdvę integruota šviesos diodų lempute, kuri nevargina Jūsų akių. Tikrai švelnus apšvietimas Jūsų akims.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Šilta balta šviesa padės sukurti patogią atmosferą
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu
- Stiprus šviesos srautas – 1 290 liumenų
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 20 metų

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga
- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Ypatybės

Taupusis LED šviestuvai

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Šiltai balta šviesa

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukią šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didelė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa.

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvai

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvai, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Stiprus šviesos srautas – 1 290 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Naudojimo trukmė – iki 20 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvai yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Integruota LED: Taip
- Dekoratyvinis: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): Built in LED

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 13,6 cm
- Ilgis: 26,8 cm
- Grynas svoris: 1,080 kg
- Plotis: 26,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 37 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1290 lm
- Lemputės technologija: LED, 24 V
- Šviesos spalva: Šilta balta
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: Integruotas LED
- Lempučių skaičius: 3
- Pridėtos lemputės galia vatais: 4.3 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696170052
- Grynas svoris: 1,080 kg
- Grynasis svoris: 1,187 kg
- Aukštis: 206,000 mm
- Ilgis: 126,000 mm
- Plotis: 201,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005696401



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.684

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com