

PHILIPS

Neljän spotin
Ferano-spottivalaisin

LED

Silmiiä miellyttävää LED-valoa

Laadukas materiaali

LED



50654/05/PO



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips Ferano on LED-spottivalaisin, joka sulautuu kauniisti kotisi sisustukseen. Se valaisee tilan sisäänrakennetuilla LED-valoilla, jotka on suunniteltu ennen kaikkea mukavuutta ajatellen. Todella lempeä valaistus hemmottelee silmiäsi.

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Välitön kirkkaus heti
- Lämmin valkoinen valo auttaa luomaan mukavan tunnelman
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa
- Suuri 1 720 luumenin valovirta
- Lampun käyttöikä jopa 20 vuotta

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen



Kohokohdat

Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytyttäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

Lämmin valkoinen valo

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkea Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävää valoa.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestäväksi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

Suuri 1 720 luuminen valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuisilla valaisimilla

Käyttöikä jopa 20 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: kupari/messinki
- Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Spottivalaisin
- EyeComfort: Kyllä

Tehonkulutus

- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): Built in LED

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 13,6 cm
- Pituus: 68,6 cm
- Nettopaino: 1,670 kg
- Leveys: 7,6 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 37 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1720 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: Kiinteä LED
- Lamppujen lukumäärä: 4
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.3 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696170083
- Nettopaino: 1,670 kg
- Bruttopaino: 1,811 kg
- Korkeus: 646,000 mm
- Pituus: 91,000 mm
- Leveys: 131,000 mm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005696701

