

PHILIPS

Neljakordne
kohtvalgusti Ferano

LED

Õrn LED, silmi säästev valgus

Kvaliteetne materjal

LED

must



50654/30/P0



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philips LED Ferano kohtvalgusti ei ole mõeldud pelgalt teie koduga suurepäraselt sobima. Need lambid toovad teie koju valguse, mis on silmadele mugav. Tõeliselt meeldiv kogemus silmadele.

Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- Väga kvaliteetne energiat kokku hoidev LED-valgusti
- Viivituseeta valgustugevus kohe pärast sisselülitamist
- Soe valge valgus aitab luua mugavat õhkkonda
- Loodud silmade mugavust arvestades
- Integreeritud LED-valgusti
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise
- Tugev valgusvoog – 1720 lumenit
- Lambi tööiga kuni 20 kasutusaastat

Suurepärase lahenduse optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal
- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks



Esiletõstetud tooted

Energiat säästev LED-valgusti

LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti või lambipirni, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

Viivitusteta valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustite järel pole vaja oodata. Valgus on täistugevusega kohe pärast sisselülitamist. Valgustite hõõglambisarnane soe valge valgus loob hetkega mugava ja kutsuva õhustiku.

Soe valge valgus

Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrge kelvini kraadiga lambid heidavad külma ja ergutavat valgust.

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Integreeritud LED-valgusti

Sellesse kohtvalgustisse on integreeritud kõrge kvaliteediga LED-valgusti, mis tagab optimaalse valgusvoo.

5-aastane garantii

Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

Tugev valgusvoog – 1720 lumenit

Valgustage oma kodu kvaliteetse valgusega

Tööiga kuni 20 aastat

LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

Kvaliteetne materjal

See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea

Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Tuttava laia nurgaga (40 kraadi) valgusvooga modernne LED-kohtvalgusti sobib nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Valgustid sobivad suurepäraselt köökidesse, elu- ja söögitubadesse.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Materjal: metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Hämarдатav: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Keskvalgusti: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Kohtvalgusti
- EyeComfort: Jah

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): Built in LED

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 13,6 cm
- Pikkus: 68,6 cm
- Kaal pakendita: 1,670 kg
- Laius: 7,6 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 37 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1720 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 24 V
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Hämarдатav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Valgusallikate arv: 4
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.3 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I – maandatud
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696170076
- Kaal pakendita: 1,670 kg
- Brutokaal: 1,811 kg
- Kõrgus: 646,000 mm
- Pikkus: 91,000 mm
- Laius: 131,000 mm
- Materjali number (12NC): 915005696601



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.802

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com