



PHILIPS
LED
Spot luminos cvadru plu
Ferano

LED delicat, odihnitor
pentru ochi
Material de înaltă
calitate
LED



50654/30/P0

Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Spotul Philips Ferano cu LED nu este proiectat doar pentru a se integra perfect în casa dvs. Va ilumina spațiul cu LED-ul integrat, conceput special pentru confortul ochilor dvs. O experiență cu adevărat blândă pentru ochi.

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Bucurați-vă de lumină LED de calitate superioară, în timp ce economisiți energie
- Luminozitate instantanee la pornire
- Lumina albă caldă vă ajută să creați o atmosferă confortabilă
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Lumină LED integrată
- Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.
- Flux luminos ridicat – 1.720 de lumeni
- Durată de viață a lămpii de până la 20 de ani de utilizare

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Material durabil, de înaltă calitate
- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent



PHILIPS

Repere

Lumină cu LED economică

Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED sau un bec Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

Luminozitate instantanee

Cu spoturile LED Philips nu este nevoie să așteptați. Acestea oferă nivelul maxim de luminozitate imediat după aprindere. Lumina lor adevărată, albă și caldă, asemănătoare luminii incandescente, creează imediat o atmosferă intimă și primitivă.

Lumină albă caldă

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină caldă, mai intimă, în timp ce becurile cu o valoare Kelvin mai înaltă produc lumină rece, mai energizantă.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină LED integrată

Acest spot include un LED integrat de înaltă calitate, care oferă un flux luminos optim.

Garanție de 5 ani

Toate spoturile noastre luminoase sunt concepute să dureze. Sunt oferite cu o garanție completă de 5 ani pentru întregul produs, pentru a vă permite să vă bucurați în fiecare zi de un iluminat de calitate de lungă durată.

Flux luminos ridicat – 1.720 de lumeni

Lumina în-vă casa cu lumină de înaltă calitate

Durată de viață de până la 20 de ani

Luminile LED durează mai mult, astfel că evitați deranjul implicat de schimbarea frecventă a sursei de lumină. De asemenea, cantitatea de deșeurile este redusă semnificativ și, pe termen lung, faceți economii.

Material de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru vă oferă un produs solid și durabil, care vă va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Oferind iluminat modern, cu un flux luminos familiar în unghi larg (40 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Este ideal pentru bucătăria, camere de zi și camere de luat masă.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Piesă centrală: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Contemporan
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Da

Consum de energie

- Energy Efficiency Label: A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 13,6 cm
- Lungime: 68,6 cm
- Greutate netă: 1,670 kg
- Lățime: 7,6 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 h
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 37 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1720 lm
- Tehnologie bec: LED, 24 V
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A+
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 4
- Puterea becului inclus: 4.3 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: I - împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696170076
- EAN/UPC – Cutie: 8718696238004
- Înălțime: 64,6 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 1,811 kg
- Greutate: 1,540 kg
- Greutate netă (unitate): 1,670 kg
- Greutate SAP (unitate): 646,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 91,000 mm
- Lățime SAP (unitate): 131,000 mm
- Lățime: 9,1 cm
- Lungime: 13,1 cm



Data apariției: 2019-04-22
Versiune: 0.340

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com