



PHILIPS  
SceneSwitch LED  
Byre-  
kaksoisspottivalaisin  
Kolme valoasetusta  
Toimii nykyisen  
valokyttimeksi kanssa  
Luo täydellinen  
tunnelma  
Silmää miellyttävää  
LED-valoa



50662/31/PO

## Yksi lamppu, valitsemasi kytkin ja kolme valaistusasetusta

Joskus täydellisen tunnelmavalauksen luominen on tärkeää. Philipsin SceneSwitch LED -spottivalaisimien avulla voit muuttaa valotehoa helposti nykyisellä seinäkytkimellä. Himmennintä tai lisäasetuksia ei tarvita.

### **Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä**

- Helppo ClickFIX-asennus
- Palauta edellinen valoasetus automaattisesti
- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Välitön kirkkaus heti
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa
- Palauta spottivalaisimen tehdasasetukset
- Suuri 860 lumenin valovirta
- Lampun käyttöikä jopa 25 vuotta

### **Monipuolinen valaistus päivän joka hetkeen**

- Muuta tunnelmaa nykyisellä valokatkaisimellasi



# PHILIPS

**Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon**

- Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

# Kohokohdat

## Helppo ClickFIX-asennus



Asenna spottivalaisimesi helposti itse: ClickFIXin ansiosta apulaisia ei tarvita. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

### Palauta edellinen valoasetus

SceneSwitch-spottivalaisimessa on sisäänrakennettu muistisiru, joka tallentaa viimeisimmän valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtelee valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

### Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

### Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

## Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

### Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

### 5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestämään. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

### Palauta tehdasasetukset

Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia SceneSwitch-valaisimia, voit palauttaa tehdasasetukset kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne välittömästi.

### Suuri 860 luumenin valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuilla valaisimilla

## Käyttöikä jopa 25 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

### SceneSwitchin kolme valoasetusta

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philipsin SceneSwitch LED-spottivalaisimien avulla voit muuttaa valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kotoisan lämpimäksi hehkuksi. Himmennintä tai lisäasetuksia ei tarvita. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

### Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

### Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Spottivalaisin
- EyeComfort: Kyllä

## Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä: A+

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 18,8 cm
- Pituus: 42 cm
- Nettopaino: 0,835 kg
- Leveys: 12 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 37 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 860 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 2
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.3 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu

## Pakkauksen mitat ja paino

- SAP EAN/UPC – kappale: 8718696170113
- EAN/UPC – laatikko: 8718696238042
- Korkeus: 39 cm
- SAP-bruttopaino EAN (kpl): 1,169 kg
- Paino: 1,169 kg
- Nettopaino (kpl): 0,835 kg
- SAP-korkeus (kpl): 390,000 mm
- SAP-pituus (kpl): 130,000 mm
- SAP-leveys (kpl): 180,000 mm
- Leveys: 13 cm
- Pituus: 18 cm



Julkaisupäivä: 2019-06-13  
Versio: 0.441

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)