



PHILIPS  
„SceneSwitch“ LED  
„Byre“ dvigubas taškinis  
šviestuvas

Trys apšvietimo  
nustatymai  
Veikia su jūsų šviesos  
jungikliu  
Puikiai tinka aplinkai  
kurti  
Švelnios LED lemputės,  
nevargina akių



50662/31/PO

## Viena lemputė. Jūsų jungiklis. Trys šviesos nustatymai.

Kartais norisi pakeisti supančią aplinką, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų taškinės lemputės, apšvietimą lengvai pakeisite jau įtaisytu sieniniu jungikliu. Nereikės ryškumo reguliatoriaus arba papildomos įrangos.

### Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas
- Automatiškai atkurti savo paskutinį apšvietimo nustatymą
- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu
- Atkurti taškinio šviestuvo numatytuosius gamyklinius nustatymus
- Stiprus šviesos srautas – 860 liumenų
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 25 metų

### Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirkai

- Pakeiskite aplinką, paspausdami savo esamą šviesos jungiklį



**PHILIPS**

**Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas**

- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

# Ypatybės

## Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Taškinį apšvietimą pritvirtinkite lengvai ir be kitų pagalbos. Naudojant „ClickFix“ pagalba nereikalinga. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, spustelėkite ir vienu judesiu pritvirtinkite lemputę.

## Atkurti savo paskutinį apšvietimo nustatymą

Šioje „Scene Switch“ taškinėje lemputėje yra integruotas atminties lustas, kuris įsimena paskutinį naudotą apšvietimo nustatymą, jei jungiklis būna išjungtas ilgiau nei 6 sek. Jei veiklos pobūdžio dažnai nekeičiate, įjungę šviesą visada galėsite mėgautis mėgstamiausiu apšvietimu.

## Taupusis LED šviestuvai

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupsite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

## Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

## Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

## Integruotas šviesos diodų šviestuvai

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvai, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

## 5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

## Atkurti gamyklos nustatymus

Jei naudojamos kelios nebesinchronizuojamos „SceneSwitch“ lemputės, tiesiog perjunkite jungiklį (įjunkite ir vėl jį išjunkite per vieną sekundę) ir atkurkite jų numatytuosius gamyklinius nustatymus.

## Stiprus šviesos srautas – 860 liumenu

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

## Naudojimo trukmė – iki 25 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

## „SceneSwitch“ – 3 apšvietimo nuostatos

Pakeiskite savo kambario aplinką pagal tai, ką veikiate. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų taškinius šviestuvus, ryškios šviesos apšvietimą lengvai pakeisite į natūralią ir jaukios šilto švytėjimo šviesą. Nereikia įrengti apšvietimo regulatoriaus ar kitų prietaisų. Užtenka turimo jungiklio.

## Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

## Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

# Specifikacijos

### Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: Metalas

### Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Integruota LED: Taip

### Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

### Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė: Built in LED

### Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 18,8 cm
- Ilgis: 42 cm
- Grynasis svoris: 0,835 kg
- Plotis: 12 cm

### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 37 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 860 lm
- Lemputės technologija: LED, 24 V
- Šviesos spalva: Šilta balta
- Elektros energija: Diapazonas 220–240 V, 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: Integruotas LED
- Lempučių skaičius: 2
- Pridėtos lemputės galia vatais: 4.3 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo nuo vandens
- Apsaugos klasė: I – įžeminta

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696170113
- Grynasis svoris: 0,835 kg
- Grynasis svoris: 1,169 kg
- Aukštis: 390,000 mm
- Ilgis: 130,000 mm
- Plotis: 180,000 mm
- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718696170113
- Medžiagos numeris (12NC): 915005697001
- EAN / UPC – Darbai: 8718696238042
- Aukštis: 39 cm
- SAP Grynasis svoris EAN (vieneto): 1,169 kg
- Svoris: 1,169 kg
- Grynasis svoris: 0,835 kg
- SAP aukštis (vieneto): 390,000 mm
- SAP ilgis (vieneto): 130,000 mm
- SAP plotis (vieneto): 180,000 mm
- Plotis: 13 cm
- Ilgis: 18 cm



Išleidimo data:  
2020-02-23  
Versija: 0.617

© 2020 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)