



PHILIPS  
SceneSwitch LED  
Foco duplo Byre  
Três regulações de luz  
Funciona com o seu  
interruptor  
Perfeito para criar  
ambientes  
LED delicado para os  
seus olhos



50662/31/PO

## Uma lâmpada, o seu interruptor, três definições de luz.

Por vezes deseja uma mudança de ambiente que seja mais adequada àquilo que está a fazer. Com os focos LED Philips SceneSwitch, pode mudar facilmente a definição de luz com o interruptor de parede já existente. Não necessita de um regulador ou de uma instalação adicional.

### **Iluminação para a sua comodidade e paz de espírito**

- Montagem fácil clickFIX
- Recuperar a última definição de luz automaticamente
- Obtenha uma luz LED de alta qualidade enquanto poupa energia
- Acendimento instantâneo ao ligar
- Concebidos para o conforto dos seus olhos
- Luz LED integrada
- Garantia de 5 anos para total paz de espírito
- Repor as predefinições de fábrica do foco
- Fluxo luminoso elevado: 860 lúmenes
- Vida útil da lâmpada de até 25 anos de utilização

### **Iluminação versátil para cada momento do dia**

- Mude o ambiente com apenas um toque no interruptor existente



# PHILIPS

**Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal**

- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima
- O feixe de luz perfeito para iluminação de realce

# Destques

## Montagem fácil clickFIX



Instale facilmente e sozinho o seu foco. Graças ao clickFIX, não precisa de ajuda. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios e, em seguida, encaixar e fixar a lâmpada num mesmo gesto.

### Recuperar a última definição de luz

Este foco SceneSwitch possui um chip de memória integrado que irá memorizar a última definição de luz se o interruptor estiver desligado durante mais de 6 segundos. Se não alternar entre as atividades com muita frequência, a luz estará no seu modo favorito quando a acender novamente.

### Luz LED economizadora

As luzes LED poupam até 80% de energia em comparação com uma iluminação tradicional com o mesmo fluxo luminoso. Quando compra uma lâmpada ou lâmpada LED Philips, começa a poupar dinheiro imediatamente. Por cada fonte de luz que substitui por uma luz LED, obterá um retorno imediato com uma conta da luz mais baixa.

### Acendimento instantâneo

Com os focos LED da Philips não é necessário esperar: consiga o nível total de brilho assim que os liga. A luz branca quente, realmente semelhante à incandescente, cria instantaneamente um ambiente acolhedor e convidativo.

## LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

### Luz LED integrada

Este foco tem uma luz LED de alta qualidade integrada que oferece um fluxo luminoso ideal.

### Garantia de 5 anos

Todos os nossos focos são construídos para durar. Vêm com uma garantia completa de 5 anos sobre o produto completo, para garantir que desfruta de iluminação de qualidade duradoura todos os dias.

### Repor as predefinições de fábrica

Caso sejam utilizadas várias luzes SceneSwitch que já não estejam sincronizadas, simplesmente rode o interruptor (ligue e volte a desligar no espaço de um segundo) para restaurar as predefinições de fábrica das lâmpadas.

### Fluxo luminoso elevado: 860 lúmenes

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

## Vida útil até 25 anos

As luzes LED duram mais tempo e evitam o incómodo das substituições frequentes da fonte de luz. Isto reduz significativamente o desperdício, mas também permite poupar dinheiro a longo prazo.

### 3 definições de luz SceneSwitch

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com os focos LED Philips SceneSwitch, pode mudar facilmente a definição de uma luz brilhante para uma luz natural ou para um brilho quente e acolhedor. Não necessita de regulador nem de instalação adicional. Tudo o que precisa é do interruptor existente.

### Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

### Perfeito para iluminação de acentuação

Com uma iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (40 graus), este foco LED é adequado para a iluminação de acentuação e a iluminação geral. É ideal para utilizar em cozinhas, salas de estar e salas de jantar.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Montagem click!FIX: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Peça de centro: Sim

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Foco com casquilho de rosca
- EyeComfort: Sim

## Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: Built in LED

## Dimensões e peso do produto

- Altura: 18,8 cm
- Comprimento: 42 cm
- Peso líquido: 0,835 kg
- Largura: 12 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 37 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 860 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED, 24 V
- Cor da luz: branca suave
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: LED incorporado
- Número de lâmpadas: 2
- Potência da lâmpada incluída: 4.3 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: I - com ligação à terra

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696170113
- Peso líquido: 0,835 kg
- Peso bruto: 1,169 kg
- Altura: 390,000 mm
- Comprimento: 130,000 mm
- Largura: 180,000 mm
- SAP EAN/UPC - Peça: 8718696170113
- Número de material (12NC): 915005697001
- EAN/UPC - Caixa: 8718696238042
- Altura: 39 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 1,169 kg
- Peso: 1,169 kg
- Peso líquido: 0,835 kg
- Altura SAP (peça): 390,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 130,000 mm
- Largura SAP (peça): 180,000 mm
- Largura: 13 cm
- Comprimento: 18 cm



Data de publicação:  
2020-03-31  
Versão: 0.618

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)