

PHILIPS

„Byrl“ viengubas
taškinis šviestuvas

„SceneSwitch“ LED

Trys apšvietimo nustatymai

Veikia su jūsų šviesos jungikliu

Puikiai tinka aplinkai kurti

Švelnios LED lemputės,
nevargina akių



50671/30/P0



Viena lemputė. Jūsų jungiklis. Trys šviesos nustatymai.

Kartais norisi pakeisti supančią aplinką, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius. Naudojami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų taškines lemputes, apšvietimą lengvai pakeisite jau įtaisytu sieniniu jungikliu. Nereikės ryškumo reguliatoriaus arba papildomos įrangos.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas
- Automatiškai atkurti savo paskutinį apšvietimo nustatymą
- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą ir taupykite energiją
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu
- Atkurti taškinio šviestuvo numatytuosius gamyklinius nustatymus
- Stiprus šviesos srautas – 430 liumenų
- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 25 metų

Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirklai

- Pakeiskite aplinką, paspausdami savo esamą šviesos jungiklį

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Reguluojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Ypatybės

Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Taškinį apšvietimą pritvirtinkite lengvai ir be kitų pagalbos. Naudojant „ClickFix“ pagalba nereikalinga. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, spustelėkite ir vienu judesiu pritvirtinkite lemputę.

Atkurti savo paskutinį apšvietimo nustatymą

Šioje „Scene Switch“ taškinėje lemputėje yra integruotas atminties lustas, kuris įsimena paskutinį naudotą apšvietimo nustatymą, jei jungiklis būna išjungtas ilgiau nei 6 sek. Jei veiklos pobūdžio dažnai nekeičiate, įjungę šviesą visada galėsite mėgautis mėgstamiausiu apšvietimu.

Taupusis LED šviestuvai

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvai

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvai, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Atkurti gamyklos nustatymus

Jei naudojamos kelios nebesinchronizuojamos „SceneSwitch“ lemputės, tiesiog perjunkite jungiklį (įjunkite ir vėl jį išjunkite per vieną sekundę) ir atkurkite jų numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Stiprus šviesos srautas – 430 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Naudojimo trukmė – iki 25 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

„SceneSwitch“ – 3 apšvietimo nuostatos

Pakeiskite savo kambario aplinką pagal tai, ką veikiate. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų taškinius šviestuvus, ryškios šviesos apšvietimą lengvai pakeisite į natūralią ir jaukią šilto švytėjimo šviesą. Nereikia įrengti apšvietimo regulatoriaus ar kitų prietaisų. Užtenka turimo jungiklio.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Integruota LED: Taip
- Dekoratyvinis: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Grynas svoris: 0,330 kg
- Plotis: 10 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 400 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2200–2700K
- Elektros energija: 50–60 Hz, 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: Integruotas LED
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 4.3 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Nekeičiamasis šviesos diodų šaltinis
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Nekeičiamas valdymo įtaisas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- EAN/UPC – gaminys: 8718696170175
- Garantija: 5 metai
- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Grynas svoris: 0,330 kg
- Medžiaga: Metalas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Grynasis svoris: 0,400 kg
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- Aukštis: 15,200 cm
- Aukštis: 15,5 cm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- EyeComfort: Taip
- Ilgis: 11,000 cm
- Plotis: 11,000 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005697601
- Ilgis: 10,5 cm
- Grynas svoris: 0,330 kg
- Plotis: 10 cm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 400 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2200–2700K
- Integruota LED: Taip
- Elektros energija: 50–60 Hz, 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: Integruotas LED
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 4.3 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Nekeičiamasis šviesos diodų šaltinis
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Nekeičiamas valdymo įtaisas
- Dekoratyvinis: Taip



Išleidimo data: 2022-06-14
Versija: 0.824

© 2022 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com