

PHILIPS

Foco spot individual
Byrl

SceneSwitch LED

Tres configuraciones de luz

Funciona con tu interruptor de luz.

Ideal para crear ambientes

LED cómodo para tu vista



50671/31/PO



Una lámpara. Tu interruptor. Tres configuraciones de luz.

A veces dan ganas de cambiar el ambiente para que vaya de acuerdo con lo que estás haciendo. Con los reflectores LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la escena de iluminación con tu interruptor de luz existente. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

Iluminación para tu conveniencia y tranquilidad.

- ClickFix, fácil de instalar
- Recuerda tu última configuración de luz automáticamente
- Disfruta una iluminación LED de alta calidad, mientras ahorras energía
- Brillo instantáneo al encenderse
- Diseñada para que el confort de sus ojos
- Luz LED integrada
- Garantía de 5 años para su tranquilidad
- Restablece tu mini reflector al a configuración de fábrica predeterminado
- Alta emisión de luz: 430 lúmenes
- Duración de la lámpara de hasta 25 años de uso

Iluminación versátil para cada momento del día

- Cambia el ambiente con solo accionar el interruptor de luz existente

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad
- El haz de luz perfecto para una iluminación de acento

Destacados

ClickFix, fácil de instalar



Instala tu mini reflector fácilmente por ti mismo. Gracias a ClickFix, no necesitas ayuda. Simplemente instala el anclaje en el techo, conecta los cables, luego haz clic y fija la lámpara en un solo paso.

Recuerda tu última configuración de luz

Este mini reflector SceneSwitch tiene memoria incluida que memoriza tu última configuración de luz si apagas el interruptor por más de 6 segundos. Si no cambias de actividad con frecuencia, a luz estará en tu modo favorito cuando lo enciendas de nuevo.

Iluminación LED de ahorro de energía

Las luces LED ahorran hasta un 80 % de energía comparado con una iluminación tradicional con la misma emisión de luz. Cuando compras una lámpara o foco LED de Philips, comienzas a ahorrar energía inmediatamente. Por cada fuente de luz que reemplaces con una iluminación LED, verás los resultados inmediatamente en la reducción de gastos de energía en tu factura.

Brillo instantáneo

No hay necesidad de esperar con las luces de mini reflectores LED de Philips. Estos proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlos. La luz blanca cálida tipo incandescente crea al instante una atmósfera atractiva y acogedora.

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Luz LED integrada

Este mini reflector tiene una iluminación LED de alta calidad integrada que proporciona una óptima emisión de luz.

5 años de garantía

Todas nuestras luces de mini reflectores están construidas para durar. Vienen con una garantía de 5 años del producto completo, asegurándote poder disfrutar de una iluminación duradera de alta calidad día tras día.

Restablecer a la configuración de fábrica

Si se usan varias luces de SceneSwitch y ya no están sincronizadas, simplemente cámbialas con el interruptor (enciéndelo y apágalo otra vez en un segundo) para restablecerlas a la configuración de fábrica.

Alta emisión de luz: 430 lúmenes

Ilumina tu hogar con una luz de alta calidad

Larga duración de hasta 25 años

Las luces LED duran más y te evitan la molestia de tener reemplazar tus fuentes de luz con frecuencia. Esto reduce los desechos de manera significativa y también te ahorra dinero en el largo plazo.

3 configuraciones de luz de SceneSwitch

Cambia el ambiente de tu habitación para que vaya de acuerdo con lo que estás haciendo. Con los mini reflectores LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz brillante a luz natural y a resplandor cálido y acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad. Todo lo que necesitas es tu interruptor existente.

Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

Perfecto para la iluminación decorativa

Iluminación moderna con una emisión de luz de ángulo ancho familiar (40 grados), este mini reflector LED es apropiado tanto para la iluminación de acento como para cualquier iluminación en general. Es ideal para ser utilizada en cocinas, salas y comedores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- LED integrado: Sí
- Pieza central: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Sala y habitación
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Foco spot
- EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Alto: 15,5 cm
- Largo: 10,5 cm
- Peso neto: 0,330 kg
- Ancho: 10 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 400 lm
- Tecnología de la luz: LED
- Color de la luz: 2200-2700K
- Alimentación: 50-60 Hz, 220-240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: LED incorporado
- Cantidad de luces: 1
- Potencia en vatios de la luz incluida: 4.3 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz reemplazable: No
- Capacidad de reemplazo de la fuente de luz: Fuente de luz LED no reemplazable
- Capacidad de reemplazo de los mecanismos de control: Mecanismo de control no reemplazable

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Especialmente diseñado para: Sala y habitación
- EAN/UPC - Producto: 8718696170182
- Garantía: 5 años
- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Peso neto: 0,330 kg
- Material: metal
- Estilo: Contemporary
- Peso bruto: 0,400 kg
- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Tipo: Foco spot
- Alto: 15,200 cm
- Alto: 15,5 cm
- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- EyeComfort: Sí
- Largo: 11,000 cm
- Ancho: 11,000 cm
- Número de material (12NC): 915005697701
- Largo: 10,5 cm
- Peso neto: 0,330 kg
- Ancho: 10 cm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 400 lm
- Tecnología de la luz: LED
- Color de la luz: 2200-2700K
- LED integrado: Sí
- Alimentación: 50-60 Hz, 220-240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: LED incorporado
- Cantidad de luces: 1
- Potencia en vatios de la luz incluida: 4.3 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz reemplazable: No
- Capacidad de reemplazo de la fuente de luz: Fuente de luz LED no reemplazable
- Capacidad de reemplazo de los mecanismos de control: Mecanismo de control no reemplazable
- Pieza central: Sí



Fecha de publicación:
2022-06-15
Versión: 0.852

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com