

# PHILIPS

## Foco triple Byrl

LED SceneSwitch

Tres ajustes de luz

Funciona con el interruptor de la luz

Perfecto para crear ambiente

LED suave que no cansa la vista



50673/30/P0



## Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Puede que a veces quieras cambiar de ambiente para adaptarlo a tus actividades. Con el foco LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz con tu interruptor de pared existente. Sin necesidad de regulador ni instalación adicional.

### Iluminación para tu comodidad y tranquilidad

- Montaje fácil ClickFix
- Recuerda tu último ajuste de luz automáticamente
- Disfruta de una luz LED de alta calidad al tiempo que ahorras energía
- Brillo instantáneo al encenderse
- Diseñados para tu confort visual
- Luz LED integrada
- 5 años de garantía para tu tranquilidad
- Restablece los ajustes predeterminados de fábrica de foco
- Alta emisión de luz: 1290 lúmenes
- Vida útil de la lámpara de hasta 25 años

### Iluminación versátil para cada momento de tu día

- Cambia la ambientación al instante con tu interruptor de pared existente

### Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Cabezal de foco ajustable para una máxima flexibilidad
- El haz de luz definido para la iluminación de acento



# Destacados

## Montaje fácil ClickFix



Instale fácilmente el foco empotrable usted mismo. Gracias a ClickFix, no necesitará la ayuda de nadie. Monte simplemente el soporte en el techo, conecte los cables y, a continuación, encastre y fije la lámpara a la vez.

## Recuerda tu último ajuste de luz

El foco SceneSwitch tiene un chip de memoria integrado que memoriza el último ajuste de luz si se apaga el interruptor durante más de 6 segundos. Si no cambias con frecuencia de actividad, la luz estará en tu modo favorito cuando la vuelvas a encender.

## Luz LED de bajo consumo

Las luces LED ahorran hasta un 80% de energía respecto de una iluminación convencional con la misma emisión de luz. Cuando compras una lámpara LED o bombilla Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en tu factura de la luz.

## Brillo instantáneo

Con los focos LED de Philips, no hay que esperar. Te proporcionan la máxima luminosidad de inmediato al encenderse. Su luz blanca cálida con auténtico efecto incandescente crea un ambiente acogedor y sugerente.

## LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Luz LED integrada

Este foco dispone de una luz LED de alta calidad integrada que proporciona una emisión de luz óptima.

## 5 años de garantía

Nuestros focos están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 5 años sobre el producto completo para que puedas beneficiarte de una larga iluminación de calidad todos los días.

## Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica

Si se utilizan varias bombillas SceneSwitch y ya no están sincronizadas, solo tienes que alternar el interruptor (encenderlo y apagarlo de nuevo antes de 1 segundo) para restablecer el ajuste predeterminado de fábrica.

## Alta emisión de luz: 1290 lúmenes

Ilumina tu hogar con luz de alta calidad

## Hasta 25 años de vida útil

Las luces LED duran más tiempo, por lo que evitan la molestia de cambiar con frecuencia de fuente de luz. Esto reduce considerablemente el gasto innecesario, pero también te permiten ahorrar dinero a largo plazo.

## SceneSwitch con 3 ajustes de luz

Cambia el ambiente de la habitación para adaptarlo a tus actividades. Con los focos LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz, de una luz brillante y natural a un brillo cálido y acogedor. No se requiere regulador ni una instalación adicional. Lo único que necesitas es tu interruptor actual.

## Cabezal de foco fácil de ajustar

El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

## Ideal para una iluminación de acento

Con una iluminación moderna y un amplio flujo luminoso del ancho habitual (40 grados), este foco LED es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Es ideal para cocinas, salas de estar y comedores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: negra
- Material: metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- LED integrado: Sí
- Pieza central: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: Sí

## Dimensiones y peso del producto

- Altura: 16 cm
- Longitud: 25,2 cm
- Peso neto: 0,980 kg
- Anchura: 25,2 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: 2200 - 2700 K
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz, 220 - 240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: LED integrado
- Número de bombillas: 3
- Potencia de la bombilla incluida: 12.9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz sustituible: No
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED no sustituible
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control no sustituible

**Diseño y acabado**

- Color: negra
- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Producto con código EAN/UPC: 8718696170212
- Garantía: 5 años
- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Peso neto: 0,980 kg
- Material: metal
- Estilo: Contemporánea
- Peso bruto: 1,176 kg
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Tipo: Foco
- Altura: 20,600 cm
- Altura: 16 cm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Comodidad para la vista: Sí
- Longitud: 16,400 cm
- Anchura: 20,600 cm
- Longitud: 25,2 cm
- Peso neto: 0,980 kg
- Anchura: 25,2 cm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: 2200 - 2700 K
- LED integrado: Sí
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz, 220 - 240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: LED integrado
- Número de bombillas: 3
- Potencia de la bombilla incluida: 12.9 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz sustituible: No
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED no sustituible
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control no sustituible
- Pieza central: Sí



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.819

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)