

PHILIPS

„Runner” viengubo
taškinio šviestuvo ilg.

Baltos šviesos lemputės

Ilginamoji sekcija, taškinis
šviestuvas

GU10

Balta

Išmanusis valdiklis dėka
duomenų šakotuvo „Hue
Bridge“**



53090/31/P8



Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms

Papildykite savo „Philips Hue“ sistemą papildomomis baltos šviesos taškinėmis lemputėmis ir mėgaukitės šiltai arba šaltai baltu apšvietimu. Kad galėtumėte naudotis išmaniojo valdymo funkcija, jums reikia duomenų šakotuvo „Hue Bridge“, kuris pridedamas prie pradžios rinkinio. Prijunkite taškinę lemputę prie „Hue Bridge“ ir valdykite taip, kaip jums patinka.

Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms

- Atpalaiduojantis, skaitymo, koncentruotas ir energijos teikiantis apšvietimas
- Pritemdykite nieko nediegdami
- Valdykite savo būdu
- Susikurkite norimą aplinką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai baltos iki šaltai ryškios dienos šviesos
- Išmanusis valdymas namuose ir išvykus
- Nustatykite laikmačius, kad būtų patogų
- Reikia duomenų šakotuvo „Hue Bridge“ ir šviesos srauto reguliavimo valdiklio „Dimmer switch“
- Lengvai atsibuskite ir užmirkite

Aukštos kokybės apšvietimas ir dizainas

- Daugiau šviesos srauto

Ypatybės

Apšvietimas kasdieniui rutinai



Šviesa turi įtakos mūsų nuotaikai ir elgesiui. Su „Philips Hue“ asmeniškai pritaikykite kasdienę rutiną taip, kad mėgautumėtės jos akimirkomis. Praleiskite rytinės kavos gėrimą ir pasiruoškite dienai šviečiant šaltai, ryškiai, baltai dienos šviesai, kuri suteikia energijos kūnui ir protui. Susikoncentruokite šviečiant švelniai ir ryškiai baltai šviesai. Arba ištieskite kojas ir atsipalaiduokite apgaubti švelnios baltos šviesos, kad diena pasibaigtų idealiai.

Pritemdykite nieko nediegdami



Patirkite, kaip užtikrintai sklandžiai temsta šviesos su „Philips Hue“. Ne per ryšku. Ne per tamsu. Tiesiog taip, kaip reikia. Nereikia laidų, elektriko arba montavimo

Valdykite savo būdą



Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Hue Bridge“ ir atskirkite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite prie sistemos reguliatorių, kad įjungtumėte šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ net veikia su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

Kurkite aplinką




Nustatykite bet kuriai akimirksniui tinkamą apšvietimą ir papuoškite namus kintančiu apšvietimu – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos. Mėgaukitės skirtingais stiliais visus metus, nesvarbu, ar rinktumėtės ryškią baltą šviesą, primenančią pavasario brizą, šiltai baltą šviesą, panašią į vasaros saulę, ar žiemai būdingą ledų šaltumo dienos šviesą. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

Išmanusis valdymas namuose ir išvykus




Su „Philips Hue“, naudodami „iOS“ ir „Android“ programėles, galite valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu, kad ir kur būtumėte. Patikrinkite, ar nepamiršote išjungti šviesų išeidami iš namų, ir jas įjunkite, jei dirbate iki vėlumos. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

Laikmačiai, kad būtų patogiu



„Philips Hue“ gali padaryti taip, jog atrodytų, kad esate namuose, kai jūsų ten nėra. Tam naudokite „Philips Hue“ programėlės planavimo funkciją. Nustatykite, kad šviesos įsijungtų numatytu laiku, tad grįžus namo šviesos bus įjungtos. Netgi galite nustatyti, kad šviesos kambariuose įsijungtų skirtingu metu. Ir žinoma, galite palaipsniui išjungti šviesas vakare, tad niekada nereikės jaudintis dėl neišjungtų šviesų. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

Reikia duomenų šakotuvo „Hue Bridge“ ir šviesos srauto reguliavimo valdiklio „Dimmer switch“



Prijunkite savo „Philips Hue“ šviestuvus prie „Hue Bridge“, kad juos galėtumėte valdyti naudodami išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje esančią „Philips Hue“ programą. Arba „Philips Hue“ šviestuvus įjunkite / išjunkite ar pritemdykite naudodami „Philips

Hue“ pritemdymo patalpų jungiklį arba perjungdami šviesos režimus.

Atsibuskite ir užmirkite



Su „Philips Hue“ lengviau atsikelsite taip, kaip mėgstate, ir pradėsite dieną žvalūs. Šviesa ryškėja palaipsniui taip, kaip kylant saulei, todėl lengviau pabūsime savaime vietoj to, kad jus pažadintų garsus žadintuvo signalas. Pradėkite dieną tinkamai. Vakare atpalaiduojanti šiltai balta šviesa padės nusiraminti, atsipalaiduoti ir paruošti kūną geram nakties miegui. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue bridge“.

Daugiau šviesos srauto



Aukštos kokybės, galingo šviesos srauto apšvietimas skleidžia baltą šviesą, tinkamą kiekvienam momentui ar užduočiai.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: aliuminio

Papildoma funkcija / priedas

- 4 šviesos naudojimo būdai: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Atnaujinama per duomenų šakotuvą „Hue Bridge“: Taip
- „ZigBee Light Link“: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Modernus
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Ne

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 10,7 cm
- Ilgis: 11 cm
- Grynas svoris: 0,385 kg
- Plotis: 9,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 350 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 50 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 250 lm
- Lemputės technologija: LED, 230 V
- Šviesos spalva: 2200–6500 baltos šviesos lemputės
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A+ – E
- Lempučių skaičius: 1
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 50 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696159378
- Grynas svoris: 0,385 kg
- Grynasis svoris: 0,495 kg
- Aukštis: 143,000 mm
- Ilgis: 134,000 mm
- Plotis: 178,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005403402



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.725

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com