

PHILIPS

Spot double Runner

Hue White Ambiance

Interrupteur avec variateur
inclus

LED intégrée

White

Commande intelligente avec
pont Hue Bridge*



53092/31/P7



Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

Avec le spot Runner Philips hue White ambiance intégré à votre système Philips hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergisé, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci des détails.

Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

- Détendez-vous, lisez, concentrez-vous et stimulez-vous grâce aux recettes lumineuses
- Contrôle sans fil facile à l'aide de l'interrupteur avec variateur (inclus)

Design et lumière de haute qualité

- Luminosité élevée

Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

- Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue
- Créez votre ambiance, d'un blanc chaud à une lumière naturelle froide
- Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez
- Commande intelligente, à la maison ou en déplacement
- Réglez les temporisateurs pour votre confort
- Réveillez-vous et endormez-vous naturellement

Points forts

Des lumières pour vos activités quotidiennes



La lumière influe sur notre humeur et notre comportement. Philips Hue peut vous aider à transformer vos gestes quotidiens en moments de plaisir. Oubliez le café du matin et affrontez la journée avec une lumière du jour vive, blanche et froide qui vous aidera à vous sentir plein d'énergie, tant au niveau physique que mental. Restez concentré avec une lumière blanche et vive parfaitement réglée. Installez-vous confortablement et détendez-vous grâce à une lumière blanche douce, idéale en fin de journée.

Interrupteur avec variateur (inclus)



L'interrupteur avec variateur fonctionnant sur batterie pour système Philips Hue vous permet de contrôler la lumière de vos lampes White Ambiance facilement. Parcourez les 4 scènes lumineuses différentes d'une simple pression sur le bouton marche, et augmentez ou réduisez l'intensité lumineuse en toute simplicité. L'interrupteur avec variateur peut être placé n'importe où grâce à sa petite et élégante station d'accueil, sans qu'un câblage soit nécessaire. Il s'utilise comme une télécommande ou comme un interrupteur mural, pour vous permettre de sélectionner la recette lumineuse adaptée à chaque moment de votre journée. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 luminaires Hue à un même interrupteur avec variateur.

Luminosité élevée



Lumière de haute qualité avec un flux lumineux puissant, produisant une lumière blanche abondante, pour n'importe quelle tâche ou occasion.

Un contrôle total avec le pont Hue



Connectez vos luminaires Philips Hue au pont pour découvrir les possibilités infinies du système.

Créez votre ambiance



Créez l'ambiance adaptée à chaque moment et décorez votre intérieur, grâce à une lumière blanche chaude ou froide. Variez les styles tout au long de l'année, de la lumière blanche éclatante d'un matin de printemps, à la lumière blanche et chaude d'un soleil estival, ou encore à la lumière glaciale d'une journée d'hiver.

Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez




Connectez vos luminaires Philips Hue au pont et découvrez une infinité de possibilités. Contrôlez vos luminaires depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l'application Philips Hue, ou ajoutez des interrupteurs à votre système pour allumer vos lampes. Définissez des programmeurs, notifications, alarmes et bien plus, pour profiter pleinement de la solution Philips Hue. Philips Hue est compatible avec Amazon Alexa, Apple Homekit et Google Home, pour permettre une commande vocale des éclairages.

Commande intelligente, à la maison ou en déplacement



Les applications Philips Hue sur iOS et Android vous permettent de commander vos luminaires à distance, où que vous soyez. Vérifiez que vous n'avez pas oublié de les éteindre avant de partir, ou allumez-les si vous travaillez tard. Une connexion avec le pont Philips Hue est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Des programmeurs pratiques



Philips Hue peut simuler votre présence dans votre habitation lorsque vous êtes absent, grâce à la fonction de programmation de l'application Philips Hue. Configurez l'éclairage pour qu'il s'allume à un moment prédéfini, de sorte que la lumière soit allumée à votre arrivée chez vous. Vous pouvez même programmer des horaires d'allumage différents selon la pièce. Bien entendu, vous pouvez aussi laisser la lumière s'éteindre progressivement pendant la nuit, pour ne jamais avoir à vous demander si vous avez oublié d'éteindre. Une connexion avec le pont Philips Hue est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Réveillez-vous et endormez-vous



Philips Hue vous aide à vous lever comme vous l'aimez et à commencer la journée en pleine forme. La luminosité augmente progressivement afin de reproduire l'effet de l'aube et de permettre un réveil naturel, plus agréable qu'une sonnerie retentissant. Commencez la journée du bon pied. Le soir, la lumière blanc chaud relaxante vous aide à vous détendre et à préparer votre corps à une bonne nuit de sommeil. Une connexion avec le pont Philips Hue bridge est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal

Options/accessoires inclus

- 4 recettes lumineuses: Oui
- Tête de spot orientable: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Télécommande Hue: Oui
- Télécommande Hue incluse: Oui
- Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Oui
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui
- ZigBee Light Link: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Moderne
- Type: Spot
- EyeComfort: Non

Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique (EEL): A

Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 10.9 cm
- Longueur: 30.5 cm
- Poids net: 0.960 kg
- Largeur: 8.9 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Flux lumineux total de l'équipement (caché): 700 lm
- Luminosité ampoule incluse: 350 lm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 50 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 500 lm
- Technologie d'ampoule: LED, 230 V
- Couleur de lumière: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A+ à E
- Nombre d'ampoules: 2
- Culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 5 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 50 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: I - mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.951

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com