

PHILIPS

Trigubas taškinis šviestuvas „Runner“

Baltos šviesos lemputės

Šviesos srauto reguliavimo
valdiklis

GU10

juoda

Išmanusis valdiklis dėka
duomenų šakotuvo „Hue
Bridge“**



Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms

Su „Philips Hue White Ambiance“ taškiniu šviestuvu „Runner“, įeinančiu į jūsų „Philips Hue“ sistemą, galite mėgautis natūralia balta šviesa, kuri padės jums pabusti ir suteiks energijos, kad galėtumėte susikaupti, skaityti ir atsipalaiduoti. Kokybiškas taškinis šviestuvas, sukurtas apgalvojus kiekvieną detalę ir taip, kad ilgai veiktų

Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms


- Atpalaiduojantis, skaitymo, koncentruotas ir energijos teikiantis apšvietimas
- Paprastas valdymas naudojant belaidį apšvietimo reguliatorių (pridėtas)

Aukštos kokybės apšvietimas ir dizainas


- Daugiau šviesos srauto

Įdiegę duomenų šakotuvą „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu

- Įdiegę „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu
- Susikurkite norimą aplinką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai baltos iki šaltai ryškios dienos šviesos
- Valdykite savo būdu
- Išmanusis valdymas namuose ir išvykus
- Nustatykite laikmačius, kad būtų patogų
- Lengvai atsibuskite ir užmirkite



53093/30/P7



Ypatybės

Apšvietimas kasdiennei rutinai



Šviesa turi įtakos mūsų nuotaikai ir elgesiui. Su „Philips Hue“ asmeniškai pritaikykite kasdienę rutiną taip, kad mėgautumėtės jos akimirkomis. Praleiskite rytinės kavos gėrimą ir pasiruoškite dienai šviečiant šaltai, ryškiai, baltai dienos šviesai, kuri suteikia energijos kūnui ir protui. Susikoncentruokite šviečiant švelniai ir ryškiai baltai šviesai. Arba ištieskite kojas ir atsipalaiduokite apgaubti švelnios baltos šviesos, kad diena pasibaigtų idealiai.

Apšvietimo reguliatorius (pridėtas)



Baterijomis maitinamu „Philips Hue“ apšvietimo reguliatoriumi galite nesunkiai valdyti baltos šviesos lemputes. Spausdami įjungimo mygtuką, slinkite per 4 skirtingas apšvietimo scenas ir lengvai paryškinkite arba pritemdykite šviesą. Apšvietimo jungiklį įdėkite į nedidelį elegantišką dėklą ir laikykite bet kur, nes jam nereikalingi laidai. Galite naudoti kaip nuotolinį valdiklį arba pritvirtinti prie sienos kaip šviesos jungiklį, kad kasdien mėgautumėtės tinkamiausia šviesa. Į vieną apšvietimo jungiklį galite įtraukti iki 10 „Hue“ lempučių.

Daugiau šviesos srauto



Aukštos kokybės, galingo šviesos srauto apšvietimas skleidžia baltą šviesą, tinkamą kiekvienam momentui ar užduočiai.

Visiškas valdymas naudojant duomenų šakotuvą „Hue Bridge“




Sujunkite „Philips Hue“ lemputes su „Philips Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis neribotomis sistemos galimybėmis.

Kurkite aplinką



Nustatykite bet kuriai akimirkai tinkamą apšvietimą ir papuoškite namus kintančiu apšvietimu – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos. Mėgaukitės skirtingais stiliais visus metus, nesvarbu, ar rinktumėtės gaivią baltą šviesą, primenančią pavasario brizą, šiltai baltą šviesą, panašią į vasaros saulę, ar žiemai būdingą ledo šaltumo dienos šviesą.

Valdykite savo būdu




Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Philips Hue“ ir atraskite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite prie sistemos reguliatorių, kad įjungtumėte šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ net veikia su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

Išmanusis valdymas namuose ir išvykus



Su „Philips Hue“, naudodami „iOS“ ir „Android“ programėles, galite valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu, kad ir kur būtumėte. Patikrinkite, ar nepamiršote išjungti šviesų išeidami iš namų, ir jas įjunkite, jei dirbate iki vėlumos. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

Laikmačiai, kad būtų patogiu



„Philips Hue“ gali padaryti taip, jog atrodyt, kad esate namuose, kai jūsų ten nėra. Tam naudokite „Philips Hue“ programėlės planavimo funkciją. Nustatykite, kad šviesos įsijungtų numatyto laiku, tad grįžus namo

šviesos bus įjungtos. Netgi galite nustatyti, kad šviesos kambariuose įsijungtų skirtingu metu. Ir žinoma, galite palaipsniui išjungti šviesas vakare, tad niekada nereikės jaudintis dėl neišjungtų šviesų. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

Atsibuskite ir užmirkite



Su „Philips Hue“ lengviau atsikelsite taip, kaip mėgstate, ir pradėsite dieną žvalūs. Šviesa ryškėja palaipsniui taip, kaip kylant saulei, todėl lengviau pabūsime savaime vietoj to, kad jus pažadintų garsus žadintuvo signalas. Pradėkite dieną tinkamai. Vakare atpalaiduojanti šilta balta šviesa padės nusiraminti, atsipalaiduoti ir paruošti kūną geram nakties miegui. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue bridge“.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- 4 šviesos naudojimo būdai: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- „Hue“ jungiklis: Taip
- Pridėtas „Hue“ jungiklis: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Atnaujinama per duomenų šakotuvą „Hue Bridge“: Taip
- „ZigBee Light Link“: Taip

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 10,9 cm
- Ilgis: 48 cm
- Grynas svoris: 1,405 kg
- Plotis: 8,9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Modernus
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Ne

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 1 050 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 50 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 750 lm
- Lemputės technologija: LED, 230 V
- Šviesos spalva: 2200–6500 baltos šviesos lemputės
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A+ – E
- Lempučių skaičius: 3
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 50 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696159361
- Grynas svoris: 1,405 kg
- Grynas svoris: 1,628 kg
- Aukštis: 143,000 mm
- Ilgis: 134,000 mm
- Plotis: 518,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005403701



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.892

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com