




PHILIPS
myLiving
Spot luminos
TEMPO
aluminiu



56233/48/PN

Accentul pe stil

Philips my Living Modern este o gamă de spoturi clasice cu forme și funcții fără cusur care se vor potrivi perfect oricărui interior caracterizat de simplitate și linii puternice.

Soluții de iluminat durabile

- Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului

Caracteristici speciale

- Direcționarea lumina așa cum doriți
- Aluminu lustruit
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent

PHILIPS

Repere

Intensitate luminoasă reglabilă



Reglați intensitatea luminoasă a acestei lămpi Philips cu ajutorul unui întrerupător cu variator (nu este inclus). Acesta face lumina ideală pentru evidențierea unei caracteristici sau pentru crearea unui ambient potrivit pentru orice ocazie, fie că este o cină în doi sau că vă relaxați cu familia și cu prietenii în camera de zi.

Direcționați lumina așa cum doriți



Acest spot luminos Philips myLiving vă lasă să controlați complet iluminarea din casa dvs. Spoturile flexibile se rotesc liber în toate direcțiile, permițându-vă să direcționați lumina acolo unde aveți nevoie cel mai mult de ea.

Aluminiu lustruit

Extrem de modernă, această variantă de aluminiu oferă aceeași frumusețe, la care se adaugă un aspect lustruit, care conferă un plus de culoare suprafeței lămpii.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Fascicul luminos perfect pentru iluminare de accentuare. Acest spot luminos Philips dispune de un fascicul luminos perfect pentru o lumină de accentuare (becul GU10 nu este inclus). Cu acesta puteți scoate în evidență orice detaliu sau articol din locuința ta.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: aluminiu
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Fascicul luminos definit: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Modern
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 10 cm
- Lungime: 32,5 cm
- Greutate netă: 1,824 kg
- Lățime: 12 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalarea de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Nu
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalarea de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 3
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 50 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: I - împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696154083
- EAN/UPC – Cutie: 8718696224717
- Înălțime: 33,9 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 1,992 kg
- Greutate: 1,992 kg
- Greutate netă (unitate): 1,824 kg
- Greutate SAP (unitate): 339,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 121,000 mm
- Lățime SAP (unitate): 121,000 mm
- Lățime: 12,1 cm
- Lungime: 12,1 cm



Data apariției: 2019-05-28
Versiune: 0.359

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com