

PHILIPS

Pojedynczy reflektor punktowy Pillar – element rozszerzający

Hue White ambiance

Oświetlenie punktowe – element rozszerzający

GU10

Czarny

Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*



56330/30/P8



Rozświetl każdą chwilę

Rozbuduj system oświetleniowy Philips Hue, dodając do niego emitujące białe nastrojowe światło reflektory, aby móc cieszyć się zarówno ciepłym, jak i chłodnym białym światłem. Inteligentne sterowanie wymaga użycia mostka Hue dostarczanego z zestawem startowym. Podłącz reflektor do mostka i steruj światłem w wybrany sposób.

Rozświetl każdą chwilę

- Różne tryby oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia
- Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji
- Steruj światłem jak chcesz
- Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą wybranego koloru światła – od ciepłej bieli po jasne światło dzienne
- Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
- Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła
- Wymaga mostka lub regulatora
- Budź się i zasypiaj w naturalny sposób

Wysokiej jakości światło i wzornictwo

- Wysoka efektywność świetlna

Zalety

Oświetlenie dopasowane do codziennych czynności



Światło wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Philips Hue może pomóc Ci zmienić codzienne czynności w chwile pełne przyjemności. Zamiast porannej kawy wybierz dzieńne, chłodne, jasne światło białe, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. Zachowaj skupienie dzięki odpowiednio dostosowanemu naturalnemu, jasnemu światłu białemu. Możesz też wyciągnąć się w fotelu i zrelaksować po długim dniu w otoczeniu delikatnie przyciemnionego światła białego.

Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji



Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyciemnianie światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.

Steruj światłem jak chcesz



Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełączników obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje także z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.

Stwórz wyjątkowy nastrój




Stwórz nastrój dopasowany do Twoich potrzeb i pomaluj swój dom białym światłem w odcieniach od ciepłego do zimnego. Eksperymentuj z różnymi stylami w ciągu roku - wybieraj z pełnej palety białego światła, od wyraźnego, jasnego światła przypominającego wiosenny powiew wiatru, ciepłe białe światło jak letnie słońce czy zimny odcień mroźnego poranka. Do skorzystania z tej funkcji potrzebna jest łączność z mostkiem Philips Hue.

Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz



Za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue (dostępna na systemu iOS i Android) można zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Będąc poza domem, masz możliwość w każdej chwili sprawdzić, czy wyłączyłeś światło i z łatwością włączyć je na swój powrót. Do zdalnego sterowania oświetleniem konieczny mostek Philips Hue.

Automatyczne włączanie i wyłączanie światła – dla Twojej wygody



Funkcja harmonogramu włączania i wyłączania się światła zapewni Ci wygodę, zarówno gdy jesteś jak i gdy nie ma Cię w domu. Możesz sterować oświetleniem zdalnie, ustawić automatyczne włączanie światła na Twój powrót do domu. Philips Hue to oświetlenie, które możesz całkowicie dostosować do swoich potrzeb – ustawienia światła w każdym pokoju mogą być różne. Harmonogram wieczorny pozwoli na stopniowe przyciemnianie światła, aż do całkowitego wyłączenia. Do korzystania z funkcji automatyzacji oświetlenia niezbędny jest mostek Philips Hue.


56330/30/P8

Wymaga mostka lub regulatora



Aplikacja Philips Hue na smartfony i tablety umożliwia sterowanie wszystkimi punktami świetlnymi Philips Hue podłączonymi do mostka. Sterowanie możliwe jest także w inny sposób – za pomocą regulatora przyciemniania Philips Hue pozwalającego zmieniać sceny świetlne i decydować o przyciemnianiu.

Budź się i zasypiaj



Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo zwiększająca się jasność światła rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W naturalny sposób delikatnie wybudza domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu. Zaczynaj dzień na spokojnie, a wieczorem zrelaksuj się w otulającym, ciepłym białym świetle, powoli

przygotowującym ciało do regenerującego snu. Do skorzystania z tej funkcji potrzebny jest mostek Philips Hue Bridge.

Wysoka efektywność świetlna



Wysokiej jakości światło z silnym strumieniem świetlnym zapewnia białe oświetlenie doskonale na każdą porę dnia i do wykonywania każdej czynności.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: czarny
- Materiał: metal

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 4 tryby oświetlenia: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Diody LED w zestawie: Tak
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue: Tak
- ZigBee Light Link: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oświetlenie punktowe
- EyeComfort: Nie

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 12 cm
- Długość: 10,3 cm
- Waga netto: 0,958 kg
- Szerokość: 10,3 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach (ukryta): 350 lm
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 350 lm
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 50 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 250 lm
- Technologia źródła światła: LED, 230 V
- Barwa światła: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+ do E
- Liczba źródeł światła: 1
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 5 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696159392
- Waga netto: 0,958 kg
- Waga brutto: 1,050 kg
- Wysokość: 143,000 mm
- Długość: 134,000 mm
- Szerokość: 178,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915001808007



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.775

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.