



PHILIPS
Luz ambiente branca
Hue
Foco ext. único Pillar
Foco de extensão
GU10
Preto
Controlo inteligente
com a ponte Hue*



56330/30/P8

Ilumine todos os seus momentos

Aumente o seu sistema Philips Hue com focos de luz ambiente branca adicionais e desfrute de luz branca suave a fria. Para um controlo inteligente, apenas precisa da ponte Hue, incluída no kit inicial. Ligue o foco à ponte e controle a iluminação à sua maneira.

Ilumine todos os seus momentos

- Relaxe, leia, concentre-se e revitalize-se com as receitas de luz
- Regulação de intensidade da luz sem instalação
- Controle-a à sua maneira
- Crie o ambiente desde luz branca suave até luz natural branca
- Controlo inteligente, dentro e fora de casa
- Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência
- Requer uma ponte ou interruptor
- Acorde e adormeça naturalmente

Luz e design de alta qualidade

- Ótima luminosidade



PHILIPS


Destaques

Luz para as suas rotinas diárias




A luz influencia os nossos estados de espírito e comportamentos. Os produtos Philips Hue podem ajudar a transformar as rotinas diárias em momentos agradáveis. Esqueça o café matinal e prepare-se para começar o dia com uma luz natural branca, brilhante e fria que ajuda a revitalizar o corpo e a mente. Mantenha-se focado com luz branca brilhante cuidadosamente ajustada. Ou descontraia e relaxe com o brilho suave de luz branca para um final de dia perfeito.

Regulação de intensidade da luz sem instalação



Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um electricista nem instalação

Controle-a à sua maneira




Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

Crie o seu próprio ambiente




Crie o ambiente certo para qualquer momento e decore a sua casa com uma variedade de luzes brancas quentes a frias. Desfrute de diferentes estilos durante o ano: uma luz branca brilhante que lhe recorde uma brisa primaveril, uma luz branca suave que lhe recorde o sol do verão ou uma luz branca fria que lhe recorde o inverno. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

Controlo inteligente, dentro e fora de casa




Com as aplicações Philips Hue para iOS e Android, pode controlar as suas luzes remotamente onde quer que esteja. Verifique se se esqueceu de apagar as luzes ao sair de casa e acenda-as se estiver a trabalhar até tarde. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

Temporizadores de acordo com a sua conveniência




A gama Philips Hue pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

Requer uma ponte ou interruptor



Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue. Ou controle as suas luzes Philips Hue com o interruptor de regulação Philips Hue para controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar ou para percorrer as fórmulas de luz.

Acorde e adormeça



A gama Philips Hue fá-lo levantar-se da cama à sua maneira, ajudando-o a começar o dia sentindo-se revigorado. O brilho da luz aumenta gradualmente imitando o efeito do amanhecer e ajuda-o a acordar naturalmente, em vez de ser acordado pelo som alto de um despertador. Comece o dia da melhor forma. À noite, a luz branca quente e relaxante ajuda-o a

descontrair, a relaxar e a preparar o seu corpo para uma boa noite de sono. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma Philips Hue bridge.

Ótima luminosidade



Luz de alta qualidade com forte emissão de luz, proporcionando muita luz branca para qualquer momento ou tarefa.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: preto
- Material: metal

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 4 soluções de luz: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Atualizável com ponte Hue da Philips: Sim
- Ligação de luz ZigBee: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Foco com casquilho de rosca
- EyeComfort: Não

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A

Dimensões e peso do produto

- Altura: 12 cm
- Comprimento: 10,3 cm
- Peso líquido: 0,958 kg
- Largura: 10,3 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 250 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 250 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 25 W
- Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
- Cor da luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+ a E
- Número de lâmpadas: 1
- Encaixe/casquilho: GU10

- Potência da lâmpada incluída: 5.5 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696159392
- EAN/UPC – Caixa: 8718696229118
- Altura: 14,3 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 1,050 kg
- Peso: 1,050 kg
- Peso líquido (peça): 0,958 kg
- Altura SAP (peça): 143,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 134,000 mm
- Largura SAP (peça): 178,000 mm
- Largura: 13,4 cm
- Comprimento: 17,8 cm



Data de publicação:
2019-09-17
Versão: 0.467

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com