



PHILIPS  
Luz ambiente branca  
Hue  
Foco único Pillar  
Regulador incluído  
GU10  
Branco  
Controlo inteligente  
com a ponte Hue\*



56330/31/P7

# Ilumine todos os seus momentos

Com o foco de luz ambiente branca Pillar da Philips Hue incluído no seu sistema Philips Hue, pode desfrutar de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontraír. Um foco de alta qualidade, construído com atenção aos detalhes e para durar

## Ilumine todos os seus momentos

- Relaxe, leia, concentre-se e revitalize-se com as receitas de luz
- Controlo fácil sem fios com o interruptor de regulação da luz (incluído)

## Luz e design de alta qualidade

- Ótima luminosidade

## Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue

- Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue
- Crie o ambiente desde luz branca suave até luz natural branca
- Controle-a à sua maneira
- Controlo inteligente, dentro e fora de casa
- Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência
- Acorde e adormeça naturalmente



# PHILIPS

# Destaques

## Luz para as suas rotinas diárias



A luz influencia os nossos estados de espírito e comportamentos. Os produtos Philips Hue podem ajudar a transformar as rotinas diárias em momentos agradáveis. Esqueça o café matinal e prepare-se para começar o dia com uma luz natural branca, brilhante e fria que ajuda a revitalizar o corpo e a mente. Mantenha-se focado com luz branca brilhante cuidadosamente ajustada. Ou descontraia e relaxe com o brilho suave de luz branca para um final de dia perfeito.

## Interruptor de regulação da luz (incluído)




Com interruptor de regulação da intensidade da luz para Philips Hue alimentado por uma bateria, pode controlar facilmente as lâmpadas de luz ambiente brancas. Percorra os 4 diferentes efeitos de luz, ao premir simplesmente o botão de ligar. Reduza ou aumente a intensidade da luz e desfrute da facilidade de utilização. O interruptor de regulação da luz pode ser colocado em qualquer local da sua pequena e elegante base e não necessita de cabos. Utilize como um controlo remoto ou como um interruptor de luz contra a parede e desfrute da intensidade certa de luz para todos os momentos do seu dia. Pode adicionar até 10 lâmpadas Hue ao interruptor de regulação da luz.

## Ótima luminosidade



Luz de alta qualidade com forte emissão de luz, proporcionando muita luz branca para qualquer momento ou tarefa.

## Total controlo com a ponte Hue



Ligue as suas luzes Philips Hue à ponte para descobrir uma infinidade de possibilidades do sistema.

## Crie o seu próprio ambiente



Crie o ambiente certo para qualquer momento e decore a sua casa entre luz branca quente e fria. Utilize estilos diferentes ao longo do ano, entre a luz branca pura que faz lembrar uma brisa de primavera, a luz branca quente de um dia de sol de verão e a luz do dia gelada do inverno.

### Controle-a à sua maneira




Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

### Controlo inteligente, dentro e fora de casa




Com as aplicações Philips Hue para iOS e Android, pode controlar as suas luzes remotamente onde quer que esteja. Verifique se se esqueceu de apagar as luzes ao sair de casa e acenda-as se estiver a trabalhar até tarde. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

### Temporizadores de acordo com a sua conveniência



A gama Philips Hue pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

### Acorde e adormeça



A gama Philips Hue fá-lo levantar-se da cama à sua maneira, ajudando-o a começar o dia sentindo-se revigorado. O brilho da luz aumenta gradualmente imitando o efeito do amanhecer e ajuda-o a acordar naturalmente, em vez de ser acordado pelo som alto de um despertador. Comece o dia da melhor forma. À noite, a luz branca quente e relaxante ajuda-o a descontraí-lo, a relaxar e a preparar o seu corpo para uma boa noite de sono. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma Philips Hue bridge.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 4 soluções de luz: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- Interruptor Hue: Sim
- Interruptor Hue incluído: Sim
- Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Atualizável com ponte Hue da Philips: Sim
- Ligação de luz ZigBee: Sim

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Foco com casquilho de rosca
- EyeComfort: Não

## Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A

## Dimensões e peso do produto

- Altura: 12 cm
- Comprimento: 10,3 cm
- Peso líquido: 0,958 kg
- Largura: 10,3 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 250 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 250 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 25 W
- Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
- Cor da luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+ a E
- Número de lâmpadas: 1
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 5.5 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

## Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696159309
- EAN/UPC – Caixa: 8718696229026
- Altura: 14,3 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 1,050 kg
- Peso: 1,050 kg
- Peso líquido (peça): 0,958 kg
- Altura SAP (peça): 143,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 134,000 mm
- Largura SAP (peça): 178,000 mm
- Largura: 13,4 cm
- Comprimento: 17,8 cm



Data de publicação:  
2019-09-25  
Versão: 0.495

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)