



PHILIPS  
Luz ambiente branca  
Hue  
Foco ext. único Pillar  
Foco de extensão  
GU10  
Branco  
Controlo inteligente  
com a ponte Hue\*



56330/31/P8

# Ilumine todos os seus momentos

Aumente o seu sistema Philips Hue com focos de luz ambiente branca adicionais e desfrute de luz branca suave a fria. Para um controlo inteligente, apenas precisa da ponte Hue, incluída no kit inicial. Ligue o foco à ponte e controle a iluminação à sua maneira.

## Ilumine todos os seus momentos

- Relaxe, leia, concentre-se e revitalize-se com as receitas de luz
- Regulação de intensidade da luz sem instalação
- Controle-a à sua maneira
- Crie o ambiente desde luz branca suave até luz natural branca
- Controlo inteligente, dentro e fora de casa
- Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência
- Requer uma ponte ou interruptor
- Acorde e adormeça naturalmente

## Luz e design de alta qualidade

- Ótima luminosidade



# PHILIPS


# Destaques

## Luz para as suas rotinas diárias




A luz influencia os nossos estados de espírito e comportamentos. Os produtos Philips Hue podem ajudar a transformar as rotinas diárias em momentos agradáveis. Esqueça o café matinal e prepare-se para começar o dia com uma luz natural branca, brilhante e fria que ajuda a revitalizar o corpo e a mente. Mantenha-se focado com luz branca brilhante cuidadosamente ajustada. Ou descontraia e relaxe com o brilho suave de luz branca para um final de dia perfeito.

## Regulação de intensidade da luz sem instalação



Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um electricista nem instalação

## Controle-a à sua maneira




Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

## Crie o seu próprio ambiente




Crie o ambiente certo para qualquer momento e decore a sua casa com uma variedade de luzes brancas quentes a frias. Desfrute de diferentes estilos durante o ano: uma luz branca brilhante que lhe recorde uma brisa primaveril, uma luz branca suave que lhe recorde o sol do verão ou uma luz branca fria que lhe recorde o inverno. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

## Controlo inteligente, dentro e fora de casa




Com as aplicações Philips Hue para iOS e Android, pode controlar as suas luzes remotamente onde quer que esteja. Verifique se se esqueceu de apagar as luzes ao sair de casa e acenda-as se estiver a trabalhar até tarde. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

## Temporizadores de acordo com a sua conveniência




A gama Philips Hue pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.

### Requer uma ponte ou interruptor



Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue. Ou controle as suas luzes Philips Hue com o interruptor de regulação Philips Hue para controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar ou para percorrer as fórmulas de luz.

### Acorde e adormeça



A gama Philips Hue fá-lo levantar-se da cama à sua maneira, ajudando-o a começar o dia sentindo-se revigorado. O brilho da luz aumenta gradualmente imitando o efeito do amanhecer e ajuda-o a acordar naturalmente, em vez de ser acordado pelo som alto de um despertador. Comece o dia da melhor forma. À noite, a luz branca quente e relaxante ajuda-o a

descontrair, a relaxar e a preparar o seu corpo para uma boa noite de sono. Para desfrutar desta funcionalidade, é necessária a ligação a uma Philips Hue bridge.

### Ótima luminosidade



Luz de alta qualidade com forte emissão de luz, proporcionando muita luz branca para qualquer momento ou tarefa.

## Especificações

### Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

### Funcionalidade extra/acessório incl.

- 4 soluções de luz: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Atualizável com ponte Hue da Philips: Sim
- Ligação de luz ZigBee: Sim

### Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Foco com casquilho de rosca
- EyeComfort: Não

### Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A

### Dimensões e peso do produto

- Altura: 12 cm
- Comprimento: 10,3 cm
- Peso líquido: 0,958 kg
- Largura: 10,3 cm

### Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 250 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 250 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 25 W
- Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
- Cor da luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+ a E
- Número de lâmpadas: 1
- Encaixe/casquilho: GU10

- Potência da lâmpada incluída: 5.5 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

### Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696159323
- EAN/UPC – Caixa: 8718696229040
- Altura: 14,3 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 1,050 kg
- Peso: 1,050 kg
- Peso líquido (peça): 0,958 kg
- Altura SAP (peça): 143,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 134,000 mm
- Largura SAP (peça): 178,000 mm
- Largura: 13,4 cm
- Comprimento: 17,8 cm



Data de publicação:  
2019-09-25  
Versão: 0.469

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)