



PHILIPS  
Reglerbar LED  
Zesta enkel spot

Dimbart ljus  
Perfekt för att skapa  
atmosfär  
Ljuskällor som är  
behagliga för ögonen  
Material av hög kvalitet



56490/31/16

## Smidig ljusreglering från ljusstarkt till mjukt ljus

Ibland vill man anpassa belysningsstämningen efter det man håller på med för stunden. Med Philips dimringsbara LED-spotar kan du smidigt dimra ljuset till rätt nivå – från ljusstarkt för vardagssysslor till ett mjukt ljus för avslappning.

### Smidig belysning som ger sinnesro

- En LED-lampa av hög kvalitet som samtidigt sparar energi
- Lampan har en livslängd för upp till 30 års användning
- Full ljusstyrka omedelbart när den tänds
- Varmvitt ljus hjälper dig att skapa en behaglig stämning
- Högt ljusflöde – 500 lumen
- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Integrerad LED-ljuskälla
- 5 års garanti som ger sinnesro

### Mångsidig belysning för dagens olika stunder

- Jämn dimring från 100 % ljus ner till 10 % mjukt ljus

### Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

- Högkvalitativt material som håller länge
- Justerbart spothuvud för maximal flexibilitet
- Den perfekta ljuskäglan för accentbelysning



# PHILIPS

# Funktioner

## Energibesparande LED-lampa

LED-ljuskällor sparar upp till 80 % energi jämfört med en traditionell belysning med samma ljusflöde. När du köper en LED-ljuskälla från Philips börjar du spara pengar direkt. För varje ljuskälla du ersätter med en LED-ljuskälla kommer du att se omedelbara resultat i form av en lägre elräkning.

## Livslängd på upp till 30 år

LED-lampor håller längre och du slipper hålla på och byta ljuskälla hela tiden. Detta minskar avfallet avsevärt och dessutom sparar du pengar på sikt.

## Direkt ljusstyrka

Med Philips LED-spottar behöver du inte vänta. De ger full ljusstyrka direkt när de tänds. Det glödlampsliknande varmvita ljuset skapar en mysig och välkomnande atmosfär.

## Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Ljuskällor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och mysigt ljus, medan de med ett högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus.

## Högt ljusflöde – 500 lumen

Lys upp hemmet med ljus av hög kvalitet

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för lyst bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## Integrerad LED-ljuskälla

Denna spot har en integrerad högkvalitativ LED-ljuskälla som ger ett optimalt ljusflöde.

## 5 års garanti

Alla våra spotlights är byggda för att hålla länge. De säljs med 5 års garanti så att du kan njuta av kvalitetsbelysning med lång hållbarhet varje dag.

## Jämn och djup ljusreglering

Anpassa stämningen i rummet efter det du håller på med. Med Philips dimbara LED-spottar kan du enkelt justera ljusstyrkan med dimmern. Dimra smidigt från 100 % ljusstyrka för vardagssysslor ner till 10 % mjukt ljus för avslappning.

## Material av hög kvalitet

Spotlighten är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägset utförande. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer att framhäva och lysa upp ditt hem i många år framöver.

## Spothuvud som är lätt att justera

Det justerbara spothuvudet har utformats så att ljuset kan riktas dit du mest behöver det.

## Perfekt för accentbelysning

Den moderna LED-spotlighten har ett bredvinklat ljusflöde (40 grader) och passar som både accent- och allmänbelysning. Den är perfekt i köket, i vardagsrummet och över matbordet.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: vit
- Material: metall

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Riktat ljus: Ja
- Dimbar: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
- Stil: Modern
- Typ: Spot
- EyeComfort: Ja

## Strömförbrukning

- Energieffektivitetsklass: A+

### Produktens mått och vikt

- Höjd: 10,1 cm
- Längd: 12 cm
- Nettovikt: 0,725 kg
- Bredd: 12 cm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 30 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardglödlampas: 35 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 500 lm
- Lamptechnologi: LED, Extra låg spänning av säkerhetsskäl
- Ljutfärg: varmvit
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimbart armatur: Ja
- LED: Ja
- Antal lampor: 1
- Wattstyrka på medföljande lampa: 4.5 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: I - jordad

### Förpackningens mått och vikt

- SAP EAN/UPC - Stycke: 8718291430391
- EAN/UPC - Hölje: 8717943096350
- Höjd: 11,4 cm
- SAP-nettovikt EAN (per del): 0,895 kg
- Vikt: 0,895 kg
- Nettovikt (per del): 0,725 kg
- SAP-höjd (per del): 114,000 mm
- SAP-längd (per del): 128,000 mm
- SAP-bredd (per del): 128,000 mm
- Bredd: 12,8 cm
- Längd: 12,8 cm



Publiceringsdatum:  
2019-08-04  
Version: 0.442

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)