



Lirio
Lampe à poser
RETROPLANET
aluminium
LED



57035/48/LI

Créez l'éclairage, maîtrisez l'obscurité


La lampe à poser Lirio Retroplanet a un pied dans le passé, une tête dans le présent, et un éclairage LED dans le futur. Avec son design et sa couleur rétro, le clin d'œil aux années 50 est parfaitement évident.

Éclairage innovant

- LED haute puissance
- Effet de lumière chaude et blanche
- Économie d'énergie

Caractéristiques spécifiques

- Avec interrupteur On/Off
- Compatible avec les variateurs muraux



PHILIPS


Points forts

LED haute puissance



Le module LED de ce luminaire est une solution exclusive développée par Philips, combinant 3 LED placées dans un boîtier en aluminium et matière synthétique. Cette technique offre une luminosité optimale, avec une couleur uniforme à 100 %.

Effet de lumière chaude et blanche




Inondez votre maison d'une lumière blanche et chaude. Lirio de Philips innove avec une nouvelle génération de LED haute puissance produisant une lumière blanche et chaude, pour des luminaires combinant élégance, création d'ambiance, éclairage et efficacité énergétique.

Économie d'énergie


Ce luminaire LIRIO de Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Avec interrupteur On/Off



Ce bouton intégré au produit en toute discrétion vous permet d'allumer et d'éteindre la lumière facilement.

Compatible avec les variateurs muraux



Ce luminaire est compatible avec un variateur mural installé (non inclus dans l'emballage).

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: aluminium
- Matériaux: aluminium

Options/accessoires inclus

- Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
- Avec interrupteur On/Off: Oui
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Bureau
- Style: Moderne
- Type: Lampe à poser
- EyeComfort: Non

Consommation électrique

- Energy Efficiency Label: A+

Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 10,8 cm
- Longueur: 9,4 cm
- Poids net: 0,536 kg
- Largeur: 9,4 cm

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/UPC - Pièce: 5413987149542
- EAN/UPC - Boîte: 5413987620720
- Hauteur: 14,1 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,642 kg
- Poids: 0,642 kg
- Poids net (par pièce): 0,536 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 141,000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 108,000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 108,000 mm
- Largeur: 10,8 cm
- Longueur: 10,8 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15 000 heure(s)
- Flux lumineux total de l'équipement (caché): 255 lm
- Luminosité ampoule incluse: 255 lm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 35 W
- Technologie d'ampoule: LED, 230 V
- Température de couleur: blanc chaud
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A+
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A++ à E
- Nombre d'ampoules: 1
- Culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 3.5 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 6 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: II - double isolation



Date de publication:
2019-04-09
Version: 0.159

©2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com