


PHILIPS  
myLiving  
โคมไฟเพดาน  
58080 PIANO  
สีด้า  
LED



58080/30/66

## ส่องสว่างสมบูรณ์แบบ

ที่สุดของท้องทำนองความสุนทรีย์ โคมไฟเพดาน Philips myLiving Piano LED แรงบันดาลใจจากคีย์เปียโนสีดำและสีขาวตัดกัน โมดูลที่เลื่อนแยกออกได้จึงช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ตามใจ นำความสบายและรื่นรมย์มาสู่ห้องรับประทานอาหารของคุณ

### เอฟเฟกต์แสง

- โคมไฟโทนแสงสีขาวนวลเจิดจ้า

### อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

### ไฟ LED ชั้นสูง

- ปรับระดับแสงได้ง่ายด้วยรีโมทคอนโทรลที่นำมาด้วย

### การประหยัดไฟ

- ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้

### ความยืดหยุ่น

- โมดูลปรับเลื่อนได้สำหรับการออกแบบส่วนบุคคล

**PHILIPS**

# ไฮไลท์

## โคมไฟโทนแสงสีขาวนวลเจิดจ้า



แหล่งไฟ LED ประสิทธิภาพสูง

## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

## หรี่แสงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

ปรับความเข้มของแสงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (ให้มาด้วย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบรรยากาศในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารที่แสนอบอุ่นสองต่อสอง หรือการพักผ่อนสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนในห้องนั่งเล่นของคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คำนวณจากค่าและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## โมดูลปรับเปลี่ยนได้

โคมไฟที่ติดตั้งนี้มีโมดูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเป็นอิสระ ปรับแต่งได้ตามชอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างในห้องของคุณหรือสำหรับโต๊ะอาหาร คุณสามารถกระจายแสงได้ตามต้องการ

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีดำ
- วัสดุ: อะลูมิเนียม

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
- สไตล์: โมเดิร์น
- ประเภท: โคมไฟเพดาน
- EyeComfort: ไม่มี

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 8.0 cm
- ความยาว: 70 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 9.824 kg
- ความกว้าง: 56 cm

## บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 4000 lm
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ช่วง 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได้
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- มีหลอดไฟวัตต์: 76 W
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 76 W
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- SAP EAN/UPC - ชี้อื่น: 6947830426584
- ความสูง: 16.5 cm
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 12.810 kg
- น้ำหนัก: 12.810 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 9.824 kg
- ความยาว SAP (ชิ้น): 0.000 mm
- ความกว้าง SAP (ชิ้น): 0.000 mm
- ความกว้าง: 64 cm
- ความยาว: 78 cm



วันที่ออก: 2019-04-02  
เวอร์ชัน: 0.320

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)