

PHILIPS

飞利浦 秀 睿轩筒灯

飞利浦 秀 白光氛围照明产品

集成式 LED 灯

铝制

通过 Hue 桥接器实现智能控制*

通过语音进行控制*



59002/31/C5



照亮每一刻

飞利浦 秀睿轩筒灯可以带来冷暖光感随心切换的体验，并为您定制专属氛围。帮助您安然入睡和轻松苏醒，保持充沛精力，还能帮助您放松休息，静心阅读，集中精神，注入能量。

让灯光融入您的互联生活

- 飞利浦 秀 - 营造属于您的氛围
- 飞利浦 秀 - 放松休息
- 飞利浦 秀 - 静心阅读
- 飞利浦 秀 - 活力四射
- 飞利浦 秀 - 自然入眠，轻柔唤醒
- 飞利浦 秀 - 通过智能设备进行控制
- 飞利浦 秀 - 家居照明时间表
- 飞利浦 秀 - 离家控制
- 飞利浦 秀 - 可调光

产品亮点

营造属于您的氛围

冷暖光感，随心切换，为不同时刻营造合适的氛围，同时还可以装饰您的家居场景。全年尽享不同照明模式，无论是如春日暖阳的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光，有了秀，四季格调尽享。

放松休息

为您提供柔和的白光，放松身心，惬意地告别一天的辛劳。柔和的白光有助于您在晚上放松，且提高夜间睡眠质量。

静心阅读

飞利浦 秀 提供适合阅读的舒适白光，您可以长时间沉浸在自己喜爱的书籍中。

活力四射

无需晨起提神的咖啡，在明亮的冷白日光中开始新的一天，为您的身心注入能量。是您情绪低落、疲惫乏力时的最佳伴侣。

自然入眠，轻柔唤醒

飞利浦 秀 帮助您按习惯的氛围醒来。模拟日出效果的温暖氛围为您轻松开启美好的一天。逐步增加灯光的明亮度，帮助您自然苏醒，而不被闹钟惊醒。用舒适的氛围开启全新的一天。夜晚，柔和的暖白光让您安神，放松，让您的肌体进入良好的睡眠状态。

通过智能设备进行控制

飞利浦 秀 睿轩筒灯与桥接器相连，开始发掘无限可能。您可以使用智能手机或平板电脑，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 远程遥控飞利浦 秀 睿轩筒灯，或为您的智能照明系统添加开关以激活筒灯。设置定时器、通知、闹钟等功能，尽享飞利浦 秀 的智能互联照明体验。

家居照明时间表

通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的欢迎回家照明功能，您可在外出时调控照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的照明效果。当然，您也可以让照明设备在夜间慢慢关闭，您将无需担心忘记关灯。

离家控制

无论您身在何处，都可以远程遥控您家中的照明。检查您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可远程遥控先将家中的照明开启。

可调亮度

使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择合适的亮度，无需电工重新布线安装。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 铝制

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 类型: 筒射灯
- 舒视光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 12.5 cm
- 开孔宽度: 12.5 cm
- 长度: 13.6 cm
- 净重: 0.344 kg
- 凹面距离: 10 cm
- 宽度: 5.3 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 600 lm
- 主电源: 230 伏
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 40
- 附赠光源瓦数: 0.25 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 0.3 W
- IP 码: IP44
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.424

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com