



PHILIPS  
Luz puntual empotrada  
59061 Smalu 125 9W  
TW BL LA  
blanco  
LED



59061/31/L5

## iluminación versátil para un hogar inteligente

Disfruta de una mayor libertad con esta lámpara inteligente empotrable LED Philips Smalu. Viene en aluminio blanco con un difusor sintético escarchado para una iluminación uniforme. Es regulable de manera remota con un clic y tiene tres opciones de temperatura de color.

### Larga vida útil

- Vida útil extremadamente larga de 20,000 horas

### Iluminación LED avanzada

- Intensidad de la luz regulable con interruptor de regulación
- Personalizable 2700-6500 K

### Ahorro de energía

- LED incorporado, como parte del sistema
- 80% de ahorro de energía

### Alta calidad

- Aluminio moldeado a presión para una apariencia y sensación de alta calidad

# PHILIPS

# Destacados

## Vida útil extremadamente larga



Una fuente de luz confiable. Las iluminaciones LED de Philips brinda una vida útil extremadamente larga de al menos 20,000 horas (equivalentes a 20 años con un uso promedio de 3 horas diarias y al menos 13,000 ciclos de encendido/apagado). Es una gran tranquilidad saber que no deberá preocuparse por el mantenimiento o el remplazo de las lámparas mientras que logra el ambiente ligero perfecto para su hogar.

## Regulable



Ajuste la intensidad de la luz de estas lámparas LED de Philips mediante un interruptor de regulación (no incluido), lo que hace que esta luz sea ideal para crear un ambiente para cada ocasión, ya sea para una comida íntima con su pareja o un rato de relajación con familia y amigos en el salón. Philips ha probado varios reguladores de intensidad de pared compatibles con nuestras luces LED. Hay disponible una lista de reguladores de intensidad compatibles en la sección de descargas y de asistencia.

## Personalización



Esta lámpara es personalizable. Puedes personalizarla con tu color de luz favorito, desde una luz blanca cálida (2700 K) a una luz de día fría (6500 K).

## Fuente de luz LED integrada



Una fuente de luz en la que puede confiar. Con la fuente de luz LED integrada, no tiene que preocuparse por darle mantenimiento o de tener que reemplazara para poder disfrutar de un perfecto ambiente de luz en su casa.

## 80% de ahorro de energía



Hasta el 80 % de ahorro comparado con fuentes de luz incandescentes estándar.

## Materiales de alta calidad



# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: aluminio

## Varios

- Diseño especial para: Salón y dormitorio, Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Luz puntual empotrada
- EyeComfort: NO

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 12.5 cm
- Ancho: 12.5 cm
- Longitud: 13.9 cm
- Peso neto: 0.344 kg
- Distancia empotrada: 9.0 cm
- Ancho: 13.9 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Alimentación: 230 V
- Luminario dimeable: NO
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Cantidad de focos: 40
- Voltaje del foco incluido: 0.25 W
- Voltaje máximo del foco de repuesto: 0.3 W
- Código IP: IP20, protección contra objetos de tamaño superior a 12.5 mm, no protegido contra el agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento

## Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 8718696131060
- EAN/UPC - Caja: 8718696220559
- Alto: 15 cm
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.464 kg
- Peso: 0.464 kg
- Peso neto (unidad): 0.344 kg
- Peso SAP (unidad): 150.000 mm
- Longitud de SAP (pieza): 83.000 mm
- Ancho de SAP (pieza): 145.000 mm
- Ancho: 8.3 cm
- Longitud: 14.5 cm



Fecha de publicación:  
2019-06-21  
Versión: 0.296

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)