

# PHILIPS

매립형 스포트라이트

59061 리모콘

화이트



59061/31/M7



## 스마트 홈을 위한 다용도 등

이 지능형 Philips Smalu LED 다운라이트로 더 큰 자유를 누리십시오. 백색 알루미늄으로 나오고 고른 조명을 위해 반투명 합성 소재 디퓨저가 있습니다. 한 번 클릭으로 원격 제어할 수 있고 세 가지 색 온도 옵션으로 밝기를 조절할 수 있습니다.

### 장수명

- 20,000시간의 매우 긴 수명

### 고급 LED 조명

- 조광기 스위치로 광도 조절 가능
- 색상 조절 가능 2700-6500K

### 에너지 절약형

- 내장형 LED 시스템 사용
- 80%의 에너지 절감

### 최상의 품질

- 프리미엄 알루미늄 마감

# 주요제품

## 매우 긴 수명




믿을 수 있는 광원. Philips LED 등은 최소 20,000 시간의 매우 긴 수명을 제공합니다(하루 평균 3시간 사용을 기준으로 20년에 해당, 최소 13,000회 이상의 온/오프 전환 주기 포함). 쉽게 말해 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 정비나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

## 조광가능



조광기 스위치(별매)로 Philips LED 조명의 광도 조절이 가능하므로 들만의 오붓한 식사를 즐기거나, 거실에서 가족이나 친구와 함께 편안한 시간을 보내는 등 어느 상황에서든 어울리는 분위기를 연출하는 데 이상적인 조명입니다. Philips는 병용성을 위해 LED 조명이 장착된 다양한 벽걸이형 조광기를 테스트했습니다. 병용 가능한 조광기 목록은 다운로드 및 지원 섹션을 참조하십시오.

## 색상 조절 가능



이 램프는 색상 조절이 가능합니다. 전구색(2700K)에서 주백색(6500K)까지 선호하는 색상으로 바꾸실 수 있습니다.

## 내장형 LED 광원



믿을 수 있는 조명. 내장형 LED 광원과 함께라면 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 유지 관리나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

## 80%의 에너지 절감



표준 백열등 광원에 비해 최대 80% 에너지 절약

## 최고급 재질



# 사양

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트

## 기타

- 특수 설계: 업무
- 유형: 매립형 스포트라이트
- 눈 편안: 아니요

## 제품 규격 및 무게

- 컷아웃 길이: 12.5 cm
- 컷아웃 폭: 12.5 cm
- 길이: 8.0 cm
- 순중량: 0.267 kg
- 오목 거리: 9.0 cm
- 폭: 2.1 cm

#### 기술 사양

- 주전원: 230V
- 조명 기구 조광가능: 예
- 전구 수: 40
- 소비 전력 전구 포함: 0.25 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 0.3 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연

#### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 6947830430536
- 순중량: 0.267 kg
- 총중량: 0.339 kg
- 높이: 86.000 mm
- 길이: 25.000 mm
- 폭: 84.000 mm
- 소재 번호 (12NC): 915005264201
- 순중량: 0.267 kg



발행일자: 2020-06-04  
버전: 0.425

© 2020 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)