




PHILIPS
โคมไฟส่องเฉพาะจุดแบบฝัง
59061 รีโมทคอนโทรล
สีขาว



59061/31/M7

แสงสว่างอรรถประโยชน์สำหรับ บ้านอัจฉริยะ

เพิลิตเพลินกับอิสระที่มากขึ้นด้วยดาวไลท์ LED อัจฉริยะของ Philips Smalu รูป
ลักษณะอะลูมิเนียมสีขาว พร้อมกับกระจกฝ้ากระจายแสงสังเคราะห์เพื่อการส่องสว่างอย่าง
สม่ำเสมอ ควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยการคลิก และหรี่แสงได้ด้วยตัวเลือกอุณหภูมิสีสาม
สี

อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

ไฟ LED ชั้นสูง

- ปรับความเข้มของแสงได้โดยใช้สวิตช์รีไฟ
- ปรับได้ 2700-6500K

การประหยัดไฟ

- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
- ประหยัดไฟ 80%

คุณภาพเยี่ยม

- อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่สวยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพระดับพรีเมียม

PHILIPS

ไฮไลท์

อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

หรี่แสงได้



ปรับความเข้มของแสงจากหลอดไฟ Philips LED ได้โดยใช้สวิตช์หรี่ไฟ (ไม่รวมในบรรจุภัณฑ์) ทำให้โคมไฟนี้เหมาะสำหรับการสร้างความสว่างโดยรอบสำหรับทุกๆ โอกาส ไม่ว่าจะเป็นมือเย็นสองต่อสองแสนอบอุ่น หรือเวลาสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ ในห้องนั่งเล่น Philips ทำการทดสอบตัวหรี่ไฟติดตั้งจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถใช้งานได้ร่วมกันกับไฟ LED ของเรา ตัวหรี่ไฟที่ใช้ร่วมกันได้แสดงอยู่ในส่วนรายการดาวน์โหลดและการสนับสนุน

ปรับได้ (Tunable)



โคมไฟนี้ปรับได้ คุณสามารถปรับโคมไฟให้สีของแสงไฟเป็นตามที่ต้องการได้ ตั้งแต่โทนแสงสีเหลือง (2700K) ไปจนถึงโทนแสงสีขาว (6500K)

แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้รุ่นมาตรฐาน

วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม



รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟสองเฉพาะจุดแบบฝัง
- EyeComfort: ไม่มี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความยาว: 8.0 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.267 kg
- ระยะระหว่างซอก: 9.0 cm
- ความกว้าง: 2.1 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 230 โวลต์
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 40
- มีหลอดไฟวัตต์: 0.25 W
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 0.3 W
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซีร็อก: 6947830430536
- EAN/UPC - กรณี: 6947830476527
- ความสูง: 8.6 cm
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 0.339 kg
- น้ำหนัก: 0.340 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 0.267 kg
- ส่วนสูง SAP (ชิ้น): 86.000 mm
- ความยาว SAP (ชิ้น): 25.000 mm
- ความกว้าง SAP (ชิ้น): 84.000 mm
- ความกว้าง: 2.5 cm
- ความยาว: 8.4 cm



วันที่ออก: 2019-06-21
เวอร์ชัน: 0.304

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com