

PHILIPS

โคมไฟส่องเฉพาะจุด
แบบฝัง

59062 Smalu 125 RM 9W TW
WH

สีขาว

LED



59062/31/I5



แสงสว่างอรรถประโยชน์ สำหรับบ้านอัจฉริยะ

เพิลิตเพิลินกับอิสระที่มากขึ้นด้วยดาวไลท์ LED อัจฉริยะของ Philips Smalu รูปลักษณะอะลูมิเนียมสีขาว พร้อมกับกระจกฝ้ากระจายแสงสังเคราะห์เพื่อการส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยการคลิก และหรี่แสงได้ด้วยตัวเลือกอุณหภูมิสีสามสี

อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

ไฟ LED ขั้นสูง

- ปรับความเข้มของแสงได้โดยใช้สวิตช์รีไฟ
- ปรับได้ 2700-6500K

การประหยัดไฟ

- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
- ประหยัดไฟ 80%

คุณภาพเยี่ยม

- อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่สวยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพระดับพรีเมียม

ไฮไลท์

อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด




แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

หรี่แสงได้



ปรับความเข้มของแสงจากหลอดไฟ Philips LED ได้โดยใช้สวิตช์หรี่ไฟ (ไม่รวมในบรรจุภัณฑ์) ทำให้โคมไฟนี้เหมาะสำหรับการสร้างความสว่างโดยรอบสำหรับทุกๆ โอกาส ไม่ว่าจะเป็นมือเย็นสองต่อสองแสนอบอุ่น หรือเวลาสบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ ในห้องนั่งเล่น Philips ทำการทดสอบตัวหรี่ไฟติดตั้งจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถใช้งานได้ร่วมกันกับไฟ LED ของเรา ตัวหรี่ไฟที่ใช้ร่วมกันได้แสดงอยู่ในส่วนรายการดาวนโหลดและการสนับสนุน

ปรับได้ (Tunable)



โคมไฟนี้ปรับได้ คุณสามารถปรับโคมไฟให้สีของแสงไฟเป็นตามที่ต้องการได้ ตั้งแต่โทนแสงสีเหลือง (2700K) ไปจนถึงโทนแสงสีขาว (6500K)

แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้รุ่นมาตรฐาน

วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม



รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: อะลูมิเนียม

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่นและห้องนอน, ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
- สไตส์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: ไฟสปอร์ตไลท์
- สบายตา: ไม่มี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 10.6 cm
- ความสูง: 9.7 cm
- ความยาว: 13.9 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.344 kg
- ระยะระหว่างซอก: 9.0 cm
- ความกว้าง: 13.9 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 560
- สีของแสงไฟ: 2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 230 โวลต์
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 40
- มีหลอดไฟวัตต์: 0.25 W
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 0.3 W
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830428960
- น้ำหนักสุทธิ: 0.344 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.464 kg
- ความสูง: 150.000 mm
- ความยาว: 83.000 mm
- ความกว้าง: 145.000 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005189901



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.508

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com