

# PHILIPS

## Spot încastrat

myLiving



Asterope

alb

LED



59183/31/16



## Decorați-vă casa cu lumină

Acest trio de spoturi încastrate Philips Smartspot Asterope cu LED, elegante și confecționate din aluminiu se aliniază perfect cu tavanul, conferindu-i o siluetă desăvârșită. Complet direcționabile, LED-urile avansate de intensitate reglabilă produc o lumină albă caldă, frumoasă și strălucitoare asemenea halogenului.

### Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Lumină albă caldă
- Compatibil cu majoritatea variatoarelor
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### Caracteristici speciale

- Spot reglabil

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare
- Creați o atmosferă modernă și primitoare

# Repere

## Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

## Lumină albă caldă



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

## Compatibil cu majoritatea variatoarelor



Acest spot cu LED Philips include ultima tehnologie LED și este compatibil cu aproape toate variatoarele. Folosește variatorul pe care îl ai deja sau pe oricare altul!

## Garanție de 5 ani pentru sistemul LED




Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

## Spot reglabil




Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

## Perfectă pentru relaxare și socializare



Camera de zi este sufletul oricărui cămin – un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

### Creați o atmosferă modernă



Această lampă este concepută pe baza celor mai recente gusturi, tendințe și stiluri de viață, pentru a se potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini ambianța localizată pe care v-ați dorit-o întotdeauna.

## Specificații

### Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Da
- Compatibil cu majoritatea variatoarelor: Da
- LED integrat: Da

### Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Da

### Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 11,2 cm
- Lățime de tăiere: 11,2 cm
- Înălțime: 3,3 cm
- Lungime: 12,2 cm
- Greutate netă: 0,580 kg
- Distanță de încastrare: 4,9 cm
- Lățime: 12,2 cm

### Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 30 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3X500 lm
- Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 3
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: III – tensiune foarte joasă sigură

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696125229
- Greutate netă: 0,580 kg
- Greutate brută: 0,710 kg
- Înălțime: 478,000 mm
- Lungime: 93,000 mm
- Lățime: 138,000 mm
- Număr material (12NC): 915004935401



Data apariției: 2023-11-10  
Versiune: 0.592

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)