

PHILIPS

Vgradni reflektor

myLiving



Asterope

bela

LED



59183/31/16



Okrasite dom s svetlobo

Komplet treh vgradnih reflektorjev LED Philips Smartspot Asterope v beli barvi se plosko vgradi v strop, zato ne moti površine stropa. Usmerite jih lahko v katero koli smer, imajo možnost zatemnitve in z naprednimi sijalkami LED oddajajo toplo belo svetlobo, ki je tako svetla in prijetna kot halogenska.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Topla bela svetloba
- Združljivo z večino zatemnilnih stikal
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Idealno za sproščanje in druženje
- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje


Značilnosti

Varčevanje z energijo

Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokakovostna svetloba LED

Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Topla bela svetloba

Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

Združljivo z večino zatemnilnih stikal

Ta Philipsova sijalka LED vključuje najnovejšo tehnologijo LED, ki jo lahko uporabljate z večino zatemnilnih stikal. Preprosto uporabite trenutno ali katero koli drugo zatemnilno stikalo.

5-letna garancija za sistem LED


Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Nastavljiva glava reflektorja

Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Idealno za sproščanje in druženje

Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toplo in prijetno vzdušje v prostoru.

Ustvarite elegantno vzdušje

Svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Združljivo z večino zatemnilnih stikal: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Reflektor
- Udobje oči: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 11,2 cm
- Širina odprtine za izrez: 11,2 cm
- Višina: 3,3 cm
- Dolžina: 12,2 cm
- Neto teža: 0,580 kg
- Dolžina vgradnega dela: 4,9 cm
- Širina: 12,2 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 30 W
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 3X500 lm
- Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo nizka napetost
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 3
- Moč priložene sijalke: 4.5 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: III – varna zelo nizka napetost

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696125229
- Neto teža: 0,580 kg
- Bruto teža: 0,710 kg
- Višina: 478,000 mm
- Dolžina: 93,000 mm
- Širina: 138,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915004935401



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.592

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com