

PHILIPS

Spot à encastrer

myLiving



Asterope

aluminium

LED



59183/48/16



Mettez votre maison en valeur grâce à la lumière

L'élégant ensemble de trois spots LED à encastrer Philips SmartSpot Asterope en aluminium s'intègre à votre plafond, pour une ligne épurée. Entièrement orientables, ses LED sophistiquées à intensité variable produisent une lumière blanche et chaude aussi belle et éclatante qu'un éclairage halogène.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Lumière blanche et chaude
- Compatible avec la plupart des variateurs
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis
- Créez une atmosphère élégante et accueillante

Points forts

Économie d'énergie




Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Lumière blanche et chaude



La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

Compatible avec la plupart des variateurs



Cette lampe LED Philips bénéficie d'une technologie LED de pointe fonctionnant avec la plupart des variateurs. Utilisez simplement votre variateur actuel ou tout autre type de variateur !

Garantie de 5 ans sur le système LED




En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.


Idéal pour se détendre entre amis



Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est

pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Créez une atmosphère élégante



Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: aluminium
- Matériaux: métal

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Oui
- Compatible avec la plupart des variateurs: Oui
- LED intégrée: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Fonctionnel
- Type: Spot
- EyeComfort: Oui

Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique (EEL): A +

Dimensions et poids du produit

- Longueur de découpe: 11,2 cm
- Largeur de découpe: 11,2 cm
- Hauteur: 3,3 cm
- Longueur: 12,2 cm
- Poids net: 0,580 kg
- Distance d'encastrement: 4,9 cm
- Largeur: 12,2 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 30 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 3X500 lm
- Technologie d'ampoule: LED, Tension ultra-basse de sécurité
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Nombre d'ampoules: 3
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.5 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: III - très basse tension de sécurité

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696125236
- Poids net: 0,580 kg
- Poids brut: 0,710 kg
- Hauteur: 478,000 mm
- Longueur: 93,000 mm
- Largeur: 138,000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 915004935501



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.581

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com