

PHILIPS
myLiving
Vgradni reflektor
Asterope
aluminij
LED



59183/48/16



Okrasite dom s svetlobo

Komplet treh vgradnih reflektorjev LED Philips Smartspot Asterope iz aluminija se plosko vgradi v strop, zato ne moti površine stropa. Usmerite jih lahko v katero koli smer, imajo možnost zatemnitve in z naprednimi sijalkami LED oddajajo toplo belo svetlobo, ki je tako svetla in prijetna kot halogenska.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Topla bela svetloba
- Združljivo z večino zatemnilnih stikal
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Idealno za sproščanje in druženje
- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

PHILIPS

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokakovostna svetloba LED



Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Topla bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

Združljivo z večino zatemnilnih stikal



Ta Philipsova sijalka LED vključuje najnovejšo tehnologijo LED, ki jo lahko uporabljate z večino zatemnilnih stikal. Preprosto uporabite trenutno ali katero koli drugo zatemnilno stikalo.

5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Nastavljiva glava reflektorja




Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Idealno za sproščanje in druženje



Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toplo in prijetno vzdušje v prostoru.

Ustvarite elegantno vzdušje



Svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: aluminij
- Material: kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Združljivo z večino zatemnilnih stikal: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Vgradni reflektor
- Udobje oči: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost: A +

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 11,2 cm
- Širina odprtine za izrez: 11,2 cm
- Dolžina: 12,2 cm
- Neto teža: 0,580 kg
- Dolžina vgradnega dela: 4,9 cm
- Širina: 12,2 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 30 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 3X500 lm
- Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo nizka napetost
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Število sijalk: 3
- Moč priložene sijalke: 4.5 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: III – varna zelo nizka napetost

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696125236
- Neto teža: 0,580 kg
- Bruto teža: 0,710 kg
- Višina: 478,000 mm
- Dolžina: 93,000 mm
- Širina: 138,000 mm
- SAP EAN/UPC – kos: 8718696125236
- Številka materiala (12NC): 915004935501
- EAN/UPC – ohišje: 8718696215685
- Višina: 47,8 cm
- Bruto teža SAP EAN (kos): 0,710 kg
- Teža: 0,710 kg
- Neto teža: 0,580 kg
- Višina SAP (kos): 478,000 mm
- Dolžina SAP (kos): 93,000 mm
- Širina SAP (kos): 138,000 mm
- Širina: 9,3 cm
- Dolžina: 13,8 cm



Datum izdaje: 2020-03-31
Različica: 0.505

© 2020 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com