

# PHILIPS

Spot încastrat

myLiving

MESON

alb

LED



59200/31/P3



## Iluminat esențial pentru o locuință luminoasă

Iluminați spațiile cu ajutorul acestui corp de iluminat cu LED orientat în jos Philips Meson și bucurați-vă de o lumină blândă, distribuită uniform, de la un difuzor de înaltă calitate și de la sursa de lumină LED. Montarea acestei instalații de iluminat orientate în jos poate fi relativ ușoară și rapidă pentru proprietarii de locuințe.

### Economie de energie

- Pornire instantanee, fără pâlpâire
- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

# Repere

## Pornire instantanee, fără pâlpăire

Pornire instantanee, fără pâlpăire, cu un balast electronic

## Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

## Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: materiale sintetice

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 100 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- EyeComfort: Da

## Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 8,0 cm
- Lățime de tăiere: 8,0 cm
- Înălțime: 9,7 cm
- Lungime: 9,5 cm
- Greutate netă: 0,060 kg
- Distanță de încastrare: 4,6 cm
- Lățime: 9,5 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 37 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 430 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 3.5 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II – izolație dublă



Data apariției: 2023-11-10  
Versiune: 0.613

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)