

PHILIPS


Vgradni reflektor

myLiving

MESON

bela

LED



59200/31/P3



Osnovna razsvetljava za svetel dom

Osvetlite prostore z navzdol usmerjeno svetilko LED Philips Meson in uživajte v mehki in enotno porazdeljeni svetlobi iz kakovostnega razpršilnika in vgrajenega svetlobnega vira LED. Namestitev nosilca za navzdol usmerjeno svetilko lahko hitro in enostavno izvedete sami.

Varčevanje z energijo

- Takojšen vklop brez migetanja
- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

Značilnosti

Takojšen vklop brez migetanja

Takojšen vklop brez migetanja z elektronskim balastom

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: sintetika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 100 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Udobje oči: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 8,0 cm
- Širina odprtine za izrez: 8,0 cm
- Višina: 9,7 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Neto teža: 0,060 kg
- Dolžina vgradnega dela: 4,6 cm
- Širina: 9,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 37 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 430 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: hladna bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 3.5 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.613

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com