




PHILIPS  
myLiving  
Wbudowany reflektor  
punktowy  
MESON  
biały  
LED



59201/31/P1

## Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oświetl swoją przestrzeń za pomocą oprawy LED Philips Meson typu downlight i ciesz się delikatnym, równomiernie rozproszonym światłem z dyfuzora wysokiej jakości i źródła światła LED. Instalacja tej oprawy typu downlight jest stosunkowo prosta i szybka nawet dla niedoświadczonych osób.

### **Oszczędność energii**

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

# PHILIPS

# Zalety

## Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez migotania (ze statecznikiem)

## Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

## Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: syntetyk

## Różne

- Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Wbudowany reflektor punktowy
- EyeComfort: Tak

## Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej: A+

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 9,0 cm
- Szerokość otworu: 9,0 cm
- Długość: 10,5 cm
- Waga netto: 0,070 kg
- Odległość od wgłębienia: 4,6 cm
- Szerokość: 10,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 55 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 650 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Moc źródła światła w zestawie: 5.5 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

**Wymiary i waga opakowania**

- SAP EAN/UPC – Sztuka:  
8718696163146
- EAN/UPC – Opakowanie:  
8718696232354
- Wysokość: 11,1 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,112 kg
- Waga: 0,113 kg
- Waga netto (sztuka): 0,070 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 111,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 60,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 109,000 mm
- Szerokość: 6,0 cm
- Długość: 10,9 cm



Data wydania: 2019-06-13  
Wersja: 0.368

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania związane z nimi. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.