

PHILIPS


Uvučeno
reflektorsko svjetlo

myLiving

MESON

bijela

LED



59202/31/P1



Osnovna rasvjeta za svijetao dom

Osvijetlite svoje prostore pomoću Meson LED stropnog svjetla tvrtke Philips i uživajte u mekom, ravnomjerno raspršenom svjetlu koje dolazi iz difuzora visoke kvalitete i LED svjetlosnog izvora. Ugradnja ovog stropnog rasvjetnog tijela kod kuće može biti brza i jednostavna.

Ušteda energije

- Trenutno paljenje bez treperenja
- Ugrađeni LED, kao dio sustava
- Ušteda 80 % energije

Istaknute znač.

Trenutno paljenje bez treperenja

Trenutno paljenje bez treperenja, s elektronskom prigušnicom

Ugrađeni LED svjetlosni izvor



Ušteda 80 % energije



Ušteda do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetla.

Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Integrirane LED: Da

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupnjevi
- Indeks uzvrata boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Funkcionalno
- Ugodno za oči: Da

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A+

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 10,5 cm
- Širina proreza: 10,5 cm
- Visina: 12,2 cm
- Dužina: 12 cm
- Neto težina: 0,092 kg
- Uvučeni dio: 4,7 cm
- Širina: 12 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 64 W
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 870 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 7 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II – dvostruka izolacija



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.622

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com