




PHILIPS  
myLiving  
Spot încastrat  
MESON  
alb  
LED



59203/31/P1

## Iluminat esențial pentru o locuință luminoasă

Iluminați spațiile cu ajutorul acestui corp de iluminat cu LED orientat în jos Philips Meson și bucurați-vă de o lumină blândă, distribuită uniform, de la un difuzor de înaltă calitate și de la sursa de lumină LED. Montarea acestei instalații de iluminat orientate în jos poate fi relativ ușoară și rapidă pentru proprietarii de locuințe.

### **Economie de energie**

- Pornire instantanee, fără pâlpâire
- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

**PHILIPS**

# Repere

## Pornire instantanee, fără pâlpâire

Pornire instantanee, fără pâlpâire, cu un balast electronic

## Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu înlocuirea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

## Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: materiale sintetice

## Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot încadrat
- EyeComfort: Nu

## Consum de energie

- Energy Efficiency Label: A+

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 12,5 cm
- Lățime de tăiere: 12,5 cm
- Lungime: 14 cm
- Greutate netă: 0,108 kg
- Distanță de încadrare: 4,7 cm
- Lățime: 14 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 h
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 88 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1300 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 10 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II - izolație dublă

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- SAP EAN/UPC – Bucată:  
8718696163665
- EAN/UPC – Cutie: 8718696232828
- Înălțime: 14,6 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate):  
0,148 kg
- Greutate: 0,148 kg
- Greutate netă (unitate): 0,108 kg
- Greutate SAP (unitate): 146,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 60,000 mm
- Lățime SAP (unitate): 144,000 mm
- Lățime: 6,0 cm
- Lungime: 14,4 cm



Data apariției: 2019-04-02  
Versiune: 0.354

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)