




PHILIPS
筒灯
59205 MESON GEN2
125 7.5 瓦 40K
白色
LED



59205/31/H3

家庭必备入门级照明灯具

飞利浦 Meson LED 筒灯配备高质量扩散器和 LED 光源，可让您享受均匀发散的柔和光线，照亮您的空间。屋主可以轻松、快速地安装此筒灯。

操作简易

- 节省空间的设计

节能

- 节能 80% (与标准白炽灯光源相比)

PHILIPS

产品亮点

节省空间的设计

节能 80% (与标准白炽灯光源相比)

与标准白炽灯光源相比，节能高达 80%。



规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

其他功能/附件

- 漫射光效果: 是
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是

其他条款

- 设计用于: 实用, 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是

包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC – 每件:
6947830435616
- EAN/UPC – 案例: 6947830479856
- 高度: 15 cm
- SAP 毛重 EAN (每件) : 0.148 kg
- 重量: 0.149 kg
- 净重 (每件) : 0.108 kg
- SAP 高度 (每件) : 150.000 mm
- SAP 长度 (每件) : 59.000 mm
- SAP 宽度 (每件) : 143.000 mm
- 宽度: 5.9 cm
- 长度: 14.3 cm

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 12.5 cm
- 开孔宽度: 12.5 cm
- 长度: 14 cm
- 净重: 0.108 kg
- 凹面距离: 4.7 cm
- 宽度: 14 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 h
- 光源亮度: 900 lm
- 主电源: 范围 220 伏 – 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 灯泡数量: 45
- 附赠光源瓦数: 0.25 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 7.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II – 双重绝缘



发行日期: 2019-05-29
版本: 0.278

©2019 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com