




PHILIPS
Lampu sorot
tersembunyi
59260 ERIDANI 080 3W
40K WH
putih
LED



59260/31/H3

Lampu utama untuk menerangi rumah Anda

Downlight LED Philips Eridani sangat sempurna untuk suasana terang. Potongan halus yang elegan berwarna putih memberikan sentuhan sederhana untuk pemasangan di rumah, memberikan aksen interior rumit pada sudut rumah dan padat.

Sesuaikan gaya interior Anda

- Tersedia dalam berbagai ukuran

Efek cahaya

- Penyebaran cahaya merata

Solusi cahaya berkelanjutan

- Lampu LED berkualitas tinggi

Mudah Digunakan

- Teknologi LED berdaya tinggi yang tahan lama

PHILIPS

Hemat energi

- Menyala seketika dan tidak berkedip
- Ballast konvensional internal Philips
- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem
- Hemat energi 80%

Kelebihan Utama

Tersedia dalam berbagai ukuran
Penyebaran cahaya merata



Lampu LED berkualitas tinggi



Teknologi LED yang terintegrasi dengan lampu Philips ini adalah solusi yang dikembangkan secara unik oleh Philips. Selain dapat langsung menyala, lampu ini memungkinkan output cahaya yang optimal dan menghadirkan warna yang tajam di rumah Anda.

LED berdaya tinggi



Menyala seketika dan tidak berkedip
Menyala seketika dan tidak berkedip, dengan ballast elektronik

Hemat energi, tahan lama
Sumber cahaya LED terintegrasi



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

Hemat energi 80%



Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar standar.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: sintesis

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Efek cahaya baur: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Data fotometri tersedia: Y

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional, Ruang Keluarga & Kamar Tidur
- Gaya: Fungsional
- Jenis: Lampu sorot tersembunyi
- EyeComfort: Tidak

Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 8,0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 8,0 cm
- Panjang: 9,2 cm
- Berat bersih: 0,046 kg
- Jarak resesi: 4,2 cm
- Lebar: 9,2 cm

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 h
- Total lumen output lampu: 215 lm
- Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Jumlah lampu: 1
- Termasuk lampu Watt: 3 W
- Lampu pengganti watt maksimum: 3 W
- Kode IP: IP20, perlindungan terhadap benda yang lebih besar dari 12,5 mm, tidak ada perlindungan terhadap air
- Kelas perlindungan: II - insulasi ganda

Dimensi & berat kemasan

- SAP EAN/UPC - Bagian: 6947830437344
- EAN/UPC - Kasus: 6947830480555
- Tinggi: 10,6 cm
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,072 kg
- Berat: 0,072 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,046 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 106,000 mm
- Panjang SAP (Bagian): 62,000 mm
- Lebar SAP (Bagian): 102,000 mm
- Lebar: 6,2 cm
- Panjang: 10,2 cm



Tanggal dikeluarkan:
2019-04-02
Versi: 0.283

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.