


PHILIPS

筒灯

59261 ERIDANI 100 5 瓦 30K 白色

白色

LED



59261/31/H1



家庭必备入门级照明灯具

飞利浦 Eridani LED 筒灯是明亮环境的无瑕之选。灯体呈白色，采用柔和、优雅的切割，为房间中的小角落或小户型的家居摆设以及精致内部装饰的重点照明带来了一抹亮色。

与您的室内装修风格完美融合

- 多种尺寸可选

照明效果

- 光照分布均匀

可持续照明解决方案

- 优质 LED 灯

易于使用

- 持久耐用，高功率 LED 技术

节能

- 即开即亮，无可视闪烁
- 内置飞利浦传统镇流器
- 内置 LED，系统集成组件
- 节能 80%（与标准白炽灯光源相比）

产品亮点

多种尺寸可选
光照分布均匀



优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

高功率 LED



即开即亮，无可视闪烁
配备电子镇流器，即开即亮，无可视闪烁

高效节能，持久耐用
集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

节能 80% (与标准白炽灯光源相比)



与标准白炽灯光源相比，节能高达 80%。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 漫射光效果: 是
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是
- 附赠遥控器: 否
- 中心装饰品: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80

其他条款

- 设计用于: 实用
- 风格: 实用
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 10 cm
- 开孔宽度: 10 cm
- 高度: 5.1 cm
- 长度: 11.2 cm
- 净重: 0.08 kg
- 凹面距离: 5 cm
- 宽度: 11.2 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 112 mm
- 光源亮度: 400
- 光色: 3000
- 主电源: 220-240
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 5
- 替换灯泡的最大瓦数: 5 W

- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830437368
- 净重: 0.080 kg
- 毛重: 0.117 kg
- 高度: 11.500 cm
- 长度: 11.500 cm
- 宽度: 6.600 cm
- 材料编号 (12NC): 915005573301



发行日期: 2020-09-26
版本: 0.420

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com