




PHILIPS  
Lampu sorot  
tersembunyi  
59261 ERIDANI 100 5W  
40K WH  
putih  
LED



59261/31/H3

## Lampu utama untuk menerangi rumah Anda

Downlight LED Philips Eridani sangat sempurna untuk suasana terang. Potongan halus yang elegan berwarna putih memberikan sentuhan sederhana untuk pemasangan di rumah, memberikan aksen interior rumit pada sudut rumah dan padat.

### Sesuaikan gaya interior Anda

- Tersedia dalam berbagai ukuran

### Efek cahaya

- Penyebaran cahaya merata

### Solusi cahaya berkelanjutan

- Lampu LED berkualitas tinggi

### Mudah Digunakan

- Teknologi LED berdaya tinggi yang tahan lama

# PHILIPS

**Hemat energi**

- Menyala seketika dan tidak berkedip
- Ballast konvensional internal Philips
- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem
- Hemat energi 80%

# Kelebihan Utama

**Tersedia dalam berbagai ukuran**  
**Penyebaran cahaya merata**



**Lampu LED berkualitas tinggi**



Teknologi LED yang terintegrasi dengan lampu Philips ini adalah solusi yang dikembangkan secara unik oleh Philips. Selain dapat langsung menyala, lampu ini memungkinkan output cahaya yang optimal dan menghadirkan warna yang tajam di rumah Anda.

**LED berdaya tinggi**



**Menyala seketika dan tidak berkedip**

Menyala seketika dan tidak berkedip, dengan ballast elektronik

**Hemat energi, tahan lama**  
**Sumber cahaya LED terintegrasi**



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

**Hemat energi 80%**



Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar standar.

## Spesifikasi

### Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: sintetis

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Efek cahaya baur: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Data fotometri tersedia: Y

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional, Ruang Keluarga & Kamar Tidur
- Gaya: Fungsional
- Jenis: Lampu sorot tersembunyi
- EyeComfort: Tidak

### Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 10 cm
- Lebar tampilan cahaya: 10 cm
- Panjang: 11,2 cm
- Berat bersih: 0,055 kg
- Jarak resesi: 5,1 cm
- Lebar: 11,2 cm

### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 h
- Total lumen output lampu: 430 lm
- Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Jumlah lampu: 1
- Termasuk lampu Watt: 5 W
- Lampu pengganti watt maksimum: 5 W
- Kode IP: IP20, perlindungan terhadap benda yang lebih besar dari 12,5 mm, tidak ada perlindungan terhadap air
- Kelas perlindungan: II - insulasi ganda

### Dimensi & berat kemasan

- SAP EAN/UPC - Bagian: 6947830437375
- EAN/UPC - Kasus: 6947830480586
- Tinggi: 12,1 cm
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,090 kg
- Berat: 0,090 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,055 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 121,000 mm
- Panjang SAP (Bagian): 68,000 mm
- Lebar SAP (Bagian): 117,000 mm
- Lebar: 6,8 cm
- Panjang: 11,7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2019-04-08  
Versi: 0.284

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.