



PHILIPS
筒灯
59367 DOLINE 090 5.5
瓦 30K 白色
白色
LED



59367/31/H1

家庭必备入门级照明灯具

飞利浦 Doline LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。这款集成驱动型筒灯安装简便，是房主的不二之选。

节能

- 即开即亮，无可视闪烁
- 内置 LED，系统集成组件
- 节能 80% (与标准白炽灯光源相比)

超高品质

- 优质材料

PHILIPS

产品亮点

即开即亮，无可视闪烁

配备电子镇流器，即开即亮，无可视闪烁

集成式 LED 光源



节能 80% (与标准白炽灯光源相比)



与标准白炽灯光源相比，节能高达 80%。

优质材料



优质材料制造，质量有保证。

值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属

其他功能/附件

- 漫射光效果: 是
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是
- 随附保护套: 是
- 耐用的高品质材料: 是

其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 9.0 cm
- 开孔宽度: 9.0 cm
- 长度: 10.4 cm
- 净重: 0.143 kg
- 凹面距离: 4.7 cm
- 宽度: 10.4 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 h
- 光源亮度: 450 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 5.5 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 5.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘

包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC - 每件: 6947830438150
- EAN/UPC - 案例: 6947830479238
- 高度: 11.5 cm
- SAP 毛重 EAN (每件): 0.171 kg
- 重量: 0.171 kg
- 净重 (每件): 0.142 kg
- SAP 高度 (每件): 115.000 mm
- SAP 长度 (每件): 59.000 mm
- SAP 宽度 (每件): 108.000 mm
- 宽度: 5.9 cm
- 长度: 10.8 cm



发行日期: 2019-04-12
版本: 0.280

©2019 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com