

PHILIPS

Spot da incasso

MARCASITE

white

LED



59521/31/P1



Luce essenziale per una casa luminosa

Il faretto LED Marcasite Philips è un sottile capolavoro per i soffitti bassi, offrendo un'elegante luce soffusa e accentua l'atmosfera in punti strategici della casa. Dona un tocco minimal con una luce meravigliosa.

Facilità d'uso

- Design salva-spazio

Risparmio energetico

- Avvio istantaneo, senza sfarfallio
- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

In evidenza

Design salva-spazio

Avvio istantaneo, senza sfarfallio

Avvio istantaneo e senza sfarfallio con regolatore elettronico

Sorgente di luce a LED integrata



80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto, Salotto e camera da letto
- Style: Funzionale
- Tipo: Downlight
- EyeComfort: Sì

Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 10 cm
- Larghezza incasso: 10 cm
- Altezza: 2,9 cm
- Lunghezza: 11 cm
- Peso netto: 0,357 kg
- Distanza incasso: 5,3 cm
- Larghezza: 11 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 63 W
- Diametro: 110 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 860
- Tecnologia lampadina: LED, 240 V
- Colore della luce: 3000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Numero di lampadine: 1
- Completo di lampada wattaggio: 9

- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 9 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696163726
- Peso netto: 0,357 kg
- Peso lordo: 0,438 kg
- Altezza: 117,000 mm
- Lunghezza: 41,000 mm
- Larghezza: 115,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005508101



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.602

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com