



PHILIPS
Wbudowany reflektor
punktowy
MARCASITE
biały
LED



59521/31/P3

Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.

Łatwa obsługa

- Kompaktowy projekt

Oszczędność energii

- Natychmiastowy rozruch bez migotania
- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

PHILIPS

Zalety

Kompaktowy projekt Natychmiastowy rozruch bez migotania

Natychmiastowy rozruch bez
migotania (ze statecznikiem)

Zintegrowane źródło światła LED



Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: syntetyk

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia, Salon i sypialnia
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Wbudowany reflektor punktowy
- EyeComfort: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej:
A+

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 10 cm
- Szerokość otworu: 10 cm
- Długość: 11 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 3,0 cm
- Szerokość: 11 cm

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 63 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 860 lm
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: chłodna biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 9 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 9 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą

- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8718696163733
- EAN/UPC – Opakowanie: 8718696232880
- Wysokość: 11,7 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,438 kg
- Waga: 0,438 kg
- Waga netto (sztuka): 0,357 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 117,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 41,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 115,000 mm
- Szerokość: 4,1 cm
- Długość: 11,5 cm



Data wydania: 2019-12-02
Wersja: 0.398

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.