



PHILIPS
Foco encastrável
MARCASITE
branco
LED



59521/31/P3

Iluminação essencial para uma casa brilhante

A downlight LED Philips Marcasite é uma obra-prima elegante para tetos baixos, conferindo elegância numa luz suave e perfeita para acentuar o ambiente de locais estratégicos em casa. Leve a abordagem minimalista a um novo nível com uma luz maravilhosa.

Fácil de utilizar

- Design que permite ganhar espaço

Economizadora

- Acende-se de forma instantânea, sem cintilação
- LED incorporado como parte do sistema
- Poupa 80% da energia

PHILIPS

Destques

Design que permitir ganhar espaço Acende-se de forma instantânea, sem cintilação

Acende-se de forma instantânea, sem cintilação, dispõe de um balastro eletrônico

Fonte de luz LED integrada



Uma fonte de luz em que pode confiar. Com a fonte de luz LED integrada, não precisa de se preocupar com a manutenção ou substituição das lâmpadas, enquanto cria um ambiente de iluminação perfeito em sua casa.

Poupa 80% da energia



Até 80% de poupança de energia, em comparação com fontes de luz incandescentes.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: sintético

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto, Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco encastrável
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 10 cm
- Largura da cavidade: 10 cm
- Comprimento: 11 cm
- Peso líquido: 0,357 kg
- Distância de encastramento: 3,0 cm
- Largura: 11 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 63 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 860 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: branca fria
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Número de lâmpadas: 1
- Potência da lâmpada incluída: 9 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 9 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água

- Classe de proteção: II - isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696163733
- EAN/UPC – Caixa: 8718696232880
- Altura: 11,7 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 0,438 kg
- Peso: 0,438 kg
- Peso líquido (peça): 0,357 kg
- Altura SAP (peça): 117,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 41,000 mm
- Largura SAP (peça): 115,000 mm
- Largura: 4,1 cm
- Comprimento: 11,5 cm



Data de publicação:
2019-06-14
Versão: 0.331

©2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com